

PAC-HE10-F-HF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | |
| Référence | 2420540030 |
| Type | PAC-HE10-F-HF-3M |
| GTIN (EAN) | 4099986597082 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

PAC-HE10-F-HF-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 143 g

Températures

Température de stockage -10...60 °C Température de fonctionnement -10...50 °C

Données générales

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| Adapté pour | Signaux numériques | Câble | Câble LIHH |
| Interface API | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm ²) | Longueur du câble | 3 m |
| Nombre de pôles, min. | 10 pôles | Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P |
| Section du conducteur | 0,14 mm ² | | |

Données électriques

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
| Courant total, max. | 3 A | Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
| Résistance | ≤ 150 mΩ/m | Tension de fonctionnement | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Tension nominale | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|----------|
| REACH SVHC | / |
| Statut de conformité RoHS | Conforme |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|