

## BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Aussi fiable que l'original, testé et éprouvé, et intégrant des détails innovants :

La version BLF 5.00HC PUSH IN du connecteur femelle BLZ 5.00HC comporte un nouveau système de connexion et est d'une conception plus réduite. L'innovant système de raccordement à ressort PUSH IN de Weidmüller représente l'avenir du raccordement de conducteurs facile et sans outil. HC = Courant fort.

En matière de polyvalence, le BLF 5.00HC est équivalent aux anciennes versions :

- 3 orientations de sortie du conducteur testées et éprouvées offrent la souplesse pour les conceptions spécifiques
- 4 versions de brides et un levier de verrouillage breveté permettent de baser le système de verrouillage sur les exigences de l'utilisateur

## Informations générales de commande

|                    |  |
|--------------------|--|
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte |
| Référence          | <a href="#">1980660000</a>   |
| Type               | BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX   |
| GTIN (EAN)         | 4032248675814  |
| Qté.               | 60 pièce(s)  |
| Indices de produit | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12  |
| Emballage          | Boîte  |

**BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 26,2 mm | Profondeur (pouces) | 1,031 inch |
| Hauteur    | 20,8 mm | Hauteur (pouces)    | 0,819 inch |
| Largeur    | 29,8 mm | Largeur (pouces)    | 1,173 inch |
| Poids net  | 8,49 g  |                     |            |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |             |             |

**Conducteurs indiqués pour raccordement**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Plage de serrage, min.                                 | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Plage de serrage, max.                                 | 3,31 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 26          |                      |
| AWG, min.  |                      |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 12          |                      |
| AWG, max.  |                      |
| Rigide, min. H05(07) V-U                               | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Rigide, max. H05(07) V-U                               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| souple, min. H05(07) V-K                               | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| souple, max. H05(07) V-K                               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min.                   | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, max.                   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min.                      | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| avec embout selon DIN 46 228/1, max.                   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; 2,8 mm x 2,0 mm |                      |
| Ø  |                      |

## BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|              |  |                      |                            |
|--------------|--|----------------------|----------------------------|
| Raccordement | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                |
|              |  | nominal              | 0,5 mm <sup>2</sup>        |
|              | Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal 12 mm              |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H0,5/16 OR</a> |
|              |  | Longueur de dénudage | nominal 10 mm              |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H0,5/10</a>    |
|              | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                |
|              |  | nominal              | 0,75 mm <sup>2</sup>       |
|              | Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal 12 mm              |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H0,75/16 W</a> |
|              |  | Longueur de dénudage | nominal 10 mm              |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H0,75/10</a>   |
|              | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                |
|              |  | nominal              | 1 mm <sup>2</sup>          |
|              | Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal 12 mm              |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H1,0/16D R</a> |
|              |  | Longueur de dénudage | nominal 10 mm              |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H1,0/10</a>    |
|              | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                |
|              |  | nominal              | 1,5 mm <sup>2</sup>        |
|              | Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal 10 mm              |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H1,5/10</a>    |
|              |  | Longueur de dénudage | nominal 12 mm              |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H1,5/16 R</a>  |
|              | Section pour le raccordement du conducteur | Type                 | câblage fin                |
|              |  | nominal              | 2,5 mm <sup>2</sup>        |
|              | Embout                                     | Longueur de dénudage | nominal 10 mm              |
|              |  | Embout recommandé    | <a href="#">H2,5/10</a>    |

Texte de référence Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P). Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.

## Paramètres système

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Famille de produits                        | OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.00 |
| Type de raccordement                       | Raccordement installation          |
| Technique de raccordement de conducteurs   | PUSH IN avec actionneur            |
| Pas en mm (P)                              | 5 mm                               |
| Pas en pouces (P)                          | 0,197 "                            |
| Orientation de la sortie du conducteur     | 90°                                |
| Nombre de pôles                            | 4                                  |
| L1 en mm                                   | 15 mm                              |
| L1 en pouce                                | 0,591 "                            |
| Nombre de séries                           | 1                                  |
| Nombre de pôles                            | 1                                  |
| Section nominale                           | 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection appui de la main        |
| Protection au toucher selon DIN VDE 0470   | IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché   |
| Degré de protection                        | IP20                               |
| Résistance de passage                      | ≤5 mΩ                              |
| Codable                                    | Oui                                |
| Longueur de dénudage                       | 10 mm                              |
| Lame de tournevis                          | 0,6 x 3,5                          |
| Norme lame de tournevis                    | DIN 5264                           |
| Cycles d'enfichage                         | 25                                 |
| Force d'enfichage/pôle, max.               | 7 N                                |

Date de création 29 août 2024 07:20:21 CEST

## BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|                               |                            |                   |      |         |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------|---------|
| Force d'extraction/pôle, max. | 5,5 N                      |                   |      |         |
| Couple de serrage             | Type de couple             | Bride vissée      |      |         |
|                               | Informations d'utilisation | Couple de serrage | min. | 0,2 Nm  |
|                               |                            |                   | max. | 0,25 Nm |

## Données des matériaux

|                                      |                           |                                     |        |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
| Matériau isolant                     | PBT                       | Couleur                             | Orange |
| Tableau des couleurs (similaire)     | RAL 2000                  | Groupe de matériaux isolants        | IIIa   |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 200                     | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0    |
| Matériau des contacts                | Alliage de cuivre         | Surface du contact                  | étamé  |
| Structure en couches du contact mâle | 4...8 µm Sn étamé à chaud | Température de stockage, min.       | -40 °C |
| Température de stockage, max.        | 70 °C                     | Température de fonctionnement, min. | -50 °C |
| Température de fonctionnement, max.  | 100 °C                    | Plage de température montage, min.  | -30 °C |
| Plage de température montage, max.   | 100 °C                    |                                     |        |

## Données nominales selon CEI

|  |                        |  |                   |
|--|------------------------|--|-------------------|
| testé selon la norme   | IEC 60664-1, IEC 61984 |  |                   |
| Courant nominal, nombre de pôles max.<br>(Tu = 20 °C)                          | 19 A                   | Courant nominal, nombre de pôles min.<br>(Tu = 20 °C)                          | 24 A              |
| Courant nominal, nombre de pôles max.<br>(Tu = 40 °C)                          | 16,5 A                 | Courant nominal, nombre de pôles min.<br>(Tu = 40 °C)                          | 21 A              |
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution II/2  | 320 V                  | Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution II/2  | 400 V             |
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution II/2  | 4 kV                   | Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V             |
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV                   | Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV              |
|  |                        | Tenue aux courants de faible durée   | 3 x 1 s mit 120 A |

## Données nominales selon CSA

|  |  |  |        |                     |
|--|--|--|--------|---------------------|
| Institut (CSA)                                     |           |  |        | Certificat N° (CSA) |
|  |  |  |        | 200039-1121690      |
| Tension nominale (groupe d'utilisation<br>B / CSA) | 300 V  | Tension nominale (groupe d'utilisation<br>D / CSA) | 300 V  |                     |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B /<br>CSA)  | 10 A   | Courant nominal (groupe d'utilisation<br>D / CSA)  | 10 A   |                     |
| Section de raccordement de câble AWG,<br>min.      | AWG 12   | Section de raccordement de câble AWG,<br>max.      | AWG 26 |                     |
| Référence aux valeurs approuvées                   | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |  |        |                     |

## BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus)



Certificat N° (cURus)

E60693

|   |  |
|---|--|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V  |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)  | 18,5 A   |
| Section de raccordement de câble AWG, min.          | AWG 26   |
| Référence aux valeurs approuvées                    | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |

|   |        |
|---|--------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V  |
| Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)  | 10 A   |
| Section de raccordement de câble AWG, max.          | AWG 12 |

## Emballage

|             |        |              |        |
|-------------|--------|--------------|--------|
| Emballage   | Boîte  | Longueur VPE | 348 mm |
| Largeur VPE | 135 mm | Hauteur VPE  | 31 mm  |

## Contrôles de type

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| Test : durabilité des marquages                    | Norme              | CEI 61984 section 6.2 et 7.3.2 / 10.08 en se calquant sur CEI 60068-2-70 / 12.95 |
|  | Test               | marque d'origine, identification du type, pas, type de matériau, date horloge    |
|  | Évaluation         | disponible   |
|  | Test               | longévité  |
|  | Évaluation         | réussite   |
| Test : mauvais engagement (non-interchangeabilité) | Norme              | CEI 61984 section 6.3 et 6.9.1 / 10.08, IEC 60512-13-5 / 02.06                   |
|  | Test               | tourné à 180° avec éléments de codage  |
|  | Évaluation         | réussite   |
|  | Test               | examen visuel  |
|  | Évaluation         | réussite   |
| Test : section à fixer                             | Norme              | CEI 60999-1 section 7 et 9.1 / 11.99, CEI 60947-1 section 8.2.4.5.1 / 06.07      |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et rigide 0,2 mm <sup>2</sup> section du conducteur           |
|  |                    | Type de conducteur et semi-rigide 0,2 mm <sup>2</sup> section du conducteur      |
|  |                    | Type de conducteur et rigide 2,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur           |
|  |                    | Type de conducteur et semi-rigide 2,5 mm <sup>2</sup> section du conducteur      |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 26/1 section du conducteur                             |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 26/19 section du conducteur                            |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 14/1 section du conducteur                             |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 14/19 section du conducteur                            |
|  | Évaluation         | réussite   |

## BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs | Norme              | CEI 60999-1 section 9.4 / 11.99                       |
|  | Exigence           | 0,2 kg  |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et AWG 26/1 section du conducteur  |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 26/19 section du conducteur |
|  | Évaluation         | réussite  |
|  | Exigence           | 0,3 kg  |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et H05V-U0.5 section du conducteur |
|  |                    | Type de conducteur et H05V-K0.5 section du conducteur |
|  | Évaluation         | réussite  |
|  | Exigence           | 0,7 kg  |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et H07V-U2.5 section du conducteur |
|  |                    | Type de conducteur et H07V-K2.5 section du conducteur |
| Test de décrochage   |                    | Type de conducteur et AWG 14/1 section du conducteur  |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 14/19 section du conducteur |
|  | Évaluation         | réussite  |
|  | Norme              | CEI 60999-1 section 9.5 / 11.99                       |
|  | Exigence           | ≥10 N   |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et AWG 26/1 section du conducteur  |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 26/19 section du conducteur |
|  | Évaluation         | réussite  |
|  | Exigence           | ≥20 N   |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et H05V-U0.5 section du conducteur |
|  |                    | Type de conducteur et H05V-K0.5 section du conducteur |
|  | Évaluation         | réussite  |
|  | Exigence           | ≥50 N   |
|  | Type de conducteur | Type de conducteur et H07V-U2.5 section du conducteur |
|  |                    | Type de conducteur et H07V-K2.5 section du conducteur |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 14/1 section du conducteur  |
|  |                    | Type de conducteur et AWG 14/19 section du conducteur |
|  | Évaluation         | réussite  |

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

/

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Note importante

|                |   |
|----------------|---|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.  |
| Remarques      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres variantes sur demande</li> <li>• Surfaces de contact dorées sur demande</li> <li>• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.</li> <li>• Embouts nus selon DIN 46228/1</li> <li>• Embouts isolés selon DIN 46228/4</li> <li>• Sur le schéma, P = pas</li> <li>• Forme de sertissage « A » pour embouts avec pince à sertir PZ 6/5 recommandée.</li> <li>• La prise de test ne peut être utilisée que comme point de récupération du potentiel.</li> <li>• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement</li> <li>• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois</li> </ul> |

### Agréments

Agréments



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E60693      |

### Téléchargements

|  |  |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>  |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brochures                                  | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a><br><a href="#">FL BUILDING SAFETY EN</a><br><a href="#">FL APPL LED LIGHTING EN</a><br><a href="#">FL INDUSTR.CONTROLS EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL HEATING ELECTR EN</a><br><a href="#">FL APPL INVERTER EN</a><br><a href="#">FL_BASE_STATION_EN</a><br><a href="#">FL ELEVATOR EN</a><br><a href="#">FL POWER SUPPLY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |


## BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Illustration du produit



### Dimensional drawing




### Avantages produit



Uncompromising functionality  
High vibration resistance

### Avantages produit



Solid PUSH IN contact  
Safe and durable



## BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Tournevis droit



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | SDIS 0.6X3.5X100           | Version   |
| Référence  | <a href="#">2749810000</a> | Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm                                |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |

## Éléments de codage

**Il ne faut assembler que ce qui se ressemble : le raccordement correct au bon endroit.**

Des éléments de codage et des sécurités anti-torsion assurent l'affectation univoque des éléments de raccordement lors du processus de fabrication et de l'utilisation.

Les éléments de codage et de protection anti-torsion sont insérés avant l'équipement ou en cours de confectionnement des câbles. L'alternative de Weidmüller : effectuer une configuration en ligne à l'aide du configurateur de variantes, et se faire livrer les éléments précodés prêts à l'emploi..

Aucune erreur d'équipement du circuit imprimé ou de connexion des éléments de raccordement n'est plus possible.

L'avantage : pas de recherche d'erreurs lors de la fabrication et pas d'erreurs de commande de la part de l'utilisateur.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |                    |           |
|------------|----------------------------|--|--------------------|-----------|
| Type       | BLZ/SL KO BK BX            | Version  | Indices de produit | Emballage |
| Référence  | <a href="#">1545710000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, |                    | Boîte     |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | noir, Nombre de pôles: 1   |                    |           |
| Qté.       | 50 pièce(s)                |  |                    |           |
| Type       | BLZ/SL KO OR BX            | Version  | Indices de produit | Emballage |
| Référence  | <a href="#">1573010000</a> | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, |                    | Boîte     |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | Orange, Nombre de pôles: 1                                       |                    |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |  |                    |           |

BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | SDS 0.6X3.5X200            | Version   |
| Référence  | <a href="#">9010110000</a> | Tournevis, Tournevis  |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |   |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |
| Type       | SDS 0.6X3.5X100            | Version   |
| Référence  | <a href="#">2749340000</a> | Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm                                |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |

### BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Avantages produit



Cost-effective wiring  
Quick and intuitive operation


### Avantages produit






Wide clamping range  
Tool-free wire connection

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.



DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING





SHOWN: BLF 5.00HC/04/90G SN ...



SHOWN: BLF 5.00HC/04/90F SN ...





M 1:1






M 1:1

WEITERGABE SOWIE Vervielfaeltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrucklich gestattet.  
Zuwendungen, Verpflichten zu Schadensersatz, alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschwaechsmustereintragung vorbehalten.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.




© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co. KG





SHOWN: BLF 5.00HC/.../90LR SN ...



SHOWN: BLF 5.00HC/04/90LH SN ...



1:1



M 1:1

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.  
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.  
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.  
Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.  
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.  
P = 5.08 RASTER/PITCH  
n = POLZAHL/NO OF POLES

|    |        |          |
|----|--------|----------|
| 20 | 95     | 3.743    |
| 19 | 90     | 3.546    |
| 18 | 85     | 3.349    |
| 17 | 80     | 3.152    |
| 16 | 75     | 2.955    |
| 15 | 70     | 2.758    |
| 14 | 65     | 2.561    |
| 13 | 60     | 2.364    |
| 12 | 55     | 2.167    |
| 11 | 50     | 1.970    |
| 10 | 45     | 1.773    |
| 9  | 40     | 1.576    |
| 8  | 35     | 1.379    |
| 7  | 30     | 1.182    |
| 6  | 25     | 0.985    |
| 5  | 20     | 0.788    |
| 4  | 15     | 0.591    |
| 3  | 10     | 0.394    |
| 2  | 5      | 0.197    |
| n  | L1[mm] | L1[Inch] |

|                                      |  |                                 |          |                               |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|
| GENERAL TOLERANCE:<br>DIN ISO 2768-m |  | 85270/5<br>03.12.15 HELIS_MA 01 |          | CAT.NO.:..                    |  |
|                                      |  | MODIFICATION                    |          | <b>Weidmüller</b>             |  |
|                                      |  | DATE                            | NAME     | C 44231 07                    |  |
| DRAWN                                |  | 29.11.2007                      | HUANG_PA | DRAWING NO.                   |  |
| RESPONSIBLE                          |  |                                 | HERTEL_S | SHEET 01 OF 01 SHEETS         |  |
| CHECKED                              |  | 18.12.2015                      | HELIS_MA | BLF 5.00HC/.../90...          |  |
| APPROVED                             |  |                                 | LANG_T   | BUCHSENLEISTE<br>SOCKET BLOCK |  |
| SCALE: 2/1                           |  |                                 |          | PRODUCT FILE: BLF 5.00        |  |
| SUPERSEDES: .                        |  |                                 |          | 7379                          |  |