

**PAC-D25M-D25M-HF-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

**Informations générales de commande**

Version	
Référence	<a href="#">2426080100</a>
Type	PAC-D25M-D25M-HF-10M
GTIN (EAN)	4099986599208
Qté.	1 pièce(s)

**PAC-D25M-D25M-HF-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 2 127 g

**Températures**

Température de stockage -10...60 °C Température de fonctionnement -10...50 °C

**Données générales**

Adapté pour	Signaux analogiques	Câble	Câble LIHCH
Interface API	SUB-D MALE 25P	Longueur du câble	10 m
Nombre de pôles, min.	25 pôles	Raccordement de l'interface	SUB-D MALE 25P
Section du conducteur	0,25 mm <sup>2</sup>		

**Données électriques**

Capacité câble / blindage	300 pF/m	Capacité câble / câbles	300 pF/m
Courant total, max.	3 A	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Résistance	≤ 80 mΩ/m	Tension de fonctionnement	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)