

**PAC-HE10-F-HF-1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

**Informations générales de commande**

Version	
Référence	<a href="#">2420540010</a>
Type	PAC-HE10-F-HF-1M
GTIN (EAN)	4032248272754
Qté.	1 pièce(s)

## PAC-HE10-F-HF-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	47,7 g
-----------	--------

## Températures

Température de stockage	-10...60 °C	Température de fonctionnement	-10...50
-------------------------	-------------	-------------------------------	----------

## Données générales

Adapté pour	Signaux numériques	Câble	Câble LIHH
Interface API	H0.14/10 (FERRULES 0,14mm <sup>2</sup> )	Longueur du câble	1
Nombre de pôles, min.	10 pôles	Raccordement de l'interface	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P
Section du conducteur	0,14 mm <sup>2</sup>		

## Données électriques

Capacité câble / blindage	300 pF/m	Capacité câble / câbles	300 pF/m
Courant total, max.	3 A	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Résistance	≤ 150 mΩ/m	Tension de fonctionnement	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Tension nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	------------------------------------------