

PAC-D37M-D37F-HF-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Informations générales de commande

Version	
Référence	2426190030
Type	PAC-D37M-D37F-HF-3M
GTIN (EAN)	4032248343379
Qté.	1 pièce(s)

PAC-D37M-D37F-HF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1 037 g

Températures

Température de stockage -10...60 °C Température de fonctionnement -10...50

Données générales

Adapté pour	Signaux analogiques	Interface API	SUB-D MALE 37P
Longueur du câble	3	Nombre de pôles, min.	37 pôles
Raccordement de l'interface	SUB-D MALE 37P	Section du conducteur	0,25 mm ²

Données électriques

Capacité câble / blindage	300 pF/m	Capacité câble / câbles	300 pF/m
Courant total, max.	3 A	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Résistance	≤ 80 mΩ/m	Tension de fonctionnement	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac		

Classifications

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
Statut de conformité RoHS	Conforme

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)