

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | FrontCom, Insert Power grand, Type E, Femelle, FR, CZ |
| Référence | 242670000 |
| Type | IE-FCI-PWB-FR/B/CZ |
| GTIN (EAN) | 4050118435139 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 29 g

Températures

Température de fonctionnement -5 °C...35 °C

Raccordement

Longueur de dénudage 12 mm

| | | |
|--|------|---------------------|
| Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 1,5 mm ² |

Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 1,5 mm² extrêmement souple, avec embout

| | | |
|--|------|---------------------|
| Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, sans embout | max. | 2,5 mm ² |
| | min. | 1,5 mm ² |

Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm² extrêmement souple, sans embout

| | | |
|---|------|---------------------|
| Section de raccordement du conducteur, rigide | max. | 2,5 mm ² |
| | min. | 1,5 mm ² |

Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm² rigideSection de raccordement du conducteur, 1,5 ... 1,5 mm² souple, avec embout

| | | |
|--|------|---------------------|
| Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 1,5 mm ² |

| | | |
|--|------|---------------------|
| Section de raccordement du conducteur, souple, sans embout | max. | 2,5 mm ² |
| | min. | 1,5 mm ² |

Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm² souple, sans embout

Type de raccordement PUSH IN

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1 | 27-18-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Charge d'incendie | 840 kJ | Degré de protection | IP20 |
| Surface d'enfichage | Type E | Type d'insert | Insert Power grand |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------|------------------|
| Courant nominal | 16 A | Matériau de base du boîtier | Polycarbonate PC |
| Tension nominale (AC) | 250 V | | |

Fiche de données**IE-FCI-PWB-FR/B/CZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments





ROHS

Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Notification de modification produit | 20211129 Technical change for FrontCom Vario socket inserts 20211129 Technische Änderung zu Steckdoseneinsätzen FrontCom Vario-2 |
| Documentation utilisateur | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Socket Insert Overview EN Socket Insert Overview DE Designation key / Type key |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |

Fiche de données**IE-FCI-PWB-FR/B/CZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dessins****Dessin coté****Dessin coté**

Fiche de données**IE-FCI-PWB-FR/B/CZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Adaptateur de rail pour inserts femelles**

C'est également valable pour les accessoires destinés à l'Ethernet industriel : grâce à Weidmüller vous trouvez tout chez un seul fournisseur

Les avantages :

- Outils
- Appareils de test
- Passages de câble
- Raccordements d'armoire
- Repérage
- Protection contre la poussière
- Alimentations
- Protection surtension

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Type | IE-DINRAIL-AD-PWB |
| Référence | 2534680000 |
| GTIN (EAN) | 4050118546354 |
| Qté. | 1 pièce(s) |