

**THM ET TA 58/55 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et le système d'impression ergonomique M-Print® PRO sous Windows optimisent le processus de repérage.

- Étiquettes en polyester de qualité supérieure en différentes couleurs
- Grâce à leur matière flexible et à l'épaisseur de leur couche adhésive, les THM GEW peuvent être utilisés sur des objets angulaires ou ronds, tels que les câbles ou les tuyaux
- Les étiquettes en rouleaux THM ET S7 peuvent servir au repérage des modules Simatic 200S, S7-300 et S7-400 de Siemens
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.
- Étiquetage avec les imprimantes à transfert thermique THM MultiMark ou THM MultiMark Plus

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Repères de fils et de câbles, 58 x 55 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">2539390000</a>                      |
| Type       | THM ET TA 58/55 WS                              |
| GTIN (EAN) | 4050118570151                                   |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)                                  |

**THM ET TA 58/55 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,35 mm | Profondeur (pouces) | 0,014 inch |
| Hauteur    | 58 mm   | Hauteur (pouces)    | 2,283 inch |
| Largeur    | 55 mm   | Largeur (pouces)    | 2,165 inch |
| Poids net  | 1,222 g |                     |            |

**Températures**

|  |               |  |     |
|--|---------------|--|-----|
| plage de température d'utilisation         | -50... 100 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 |
| Température d'utilisation permanente, max. | 100           |  |     |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

**Caractéristiques générales**

|  |               |  |               |
|--|---------------|--|---------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | HB            | Couleur                                  | blanc         |
| Halogène                                 | Non           | Largeur                                  | 55 mm         |
| Matériau                                 | Polypropylène | Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C        |
| Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C        | plage de température d'utilisation       | -50... 100 °C |

**Repères de fils et de câbles**

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|           |  |
|-----------|--|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|

**Fiche de données**

**THM ET TA 58/55 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



## THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Type       | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Version          |
| Référence  | <a href="#">2448880000</a> | Ruban de couleur |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |                  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                  |