

UV66-ECO-4-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les écrans tactiles u-view Eco de Weidmüller offrent une qualité d'image excellente et peuvent être utilisés dans la plupart des environnements industriels.

Le portefeuille comprend différentes tailles d'écran de 4,3" à 10,1" et dispose d'écrans tactiles résistifs.

Tous les écrans disposent d'un système d'exploitation Linux avec navigateur compatible avec HTML5 et sont optimisés pour des applications en ligne en raison de leur mode kiosque intégré et de la facilité de leur configuration.

Ainsi, ils sont la solution parfaite pour les visualisations basées sur le web et permettent l'accès à une variété de serveurs web, comme as u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web et bien d'autres.

Les panneaux ont une conception particulièrement plate, avec un boîtier IP66 de qualité industrielle.

Informations générales de commande

Version	panneau tactile compatible avec le web, Affichage 4,3", résistive, Indice de protection avant IP66
Référence	2555660000
Type	UV66-ECO-4-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566024
Qté.	1 pièce(s)

UV66-ECO-4-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	36 mm	Profondeur (pouces)	1,417 inch
Hauteur	89 mm	Hauteur (pouces)	3,504 inch
Largeur	120 mm	Largeur (pouces)	4,724 inch
Épaisseur du paroi, min.	2 mm	Épaisseur du paroi, max.	6 mm
Poids net	180 g		

Températures

Température de stockage	-20 °C ... +85 °C	Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C
Humidité	10 - 95 % d'humidité relative, sans condensation		

Classifications

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01
ECLASS 12.0	27-33-02-01	ECLASS 13.0	27-33-02-01

Données système

Interfaces arrière	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45)	Memory (RAM)	1 GB
Mémoire (Flash)	4 GB	Processeur	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)
Système d'exploitation	Linux + Browser (HTML5)		

Généralités

Alimentation électrique		24 V DC
Consommation de courant	Tension	24 V
	Courant	0,23 A
Degré de protection	IP66	
MTBF avec écran LCD	5,38 a	
MTBF sans écran LCD	93,46 a	
Plage de tension d'alimentation	Type de tension	DC
	Tension, min.	20,4 V
	Tension, max.	27,6 V
Système d'exploitation	Linux + Browser (HTML5)	

Équipement

Affichage du matériel	Plastique	Brillance	400 cd/m²
Nombre de couleurs affichables	16 M	Résolution	480 x 272
Structure du matériau	Plastique	Taille	4.3"
Écran tactile	résistive		

UV66-ECO-4-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E512053

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[Declaration of Conformity](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Notification de modification produit

[Release Notes Firmware 1.6 UV66 ECO](#)

Logiciel

[Firmware – Current firmware files_HW01.00](#)[Firmware – Archived firmware files](#)

Documentation utilisateur

[QGUI UV66 HMI \(ECO\)](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)


UV66-ECO-4-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dessins

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

