

**RH-CBCO 20W 110-250V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

**Informations générales de commande**

Version	Panneau radiateur, 110 V, 250 V, IP54, noir
Référence	<a href="#">2557870000</a>
Type	RH-CBCO 20W 110-250V BK
GTIN (EAN)	4050118568516
Qté.	1 pièce(s)

## RH-CBCO 20W 110-250V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	75 mm	Profondeur (pouces)	2,953 inch
Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1,772 inch
Largeur	29,5 mm	Largeur (pouces)	1,161 inch
Poids net	170 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...70 °C
------------------------------------	-------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

## Caractéristiques générales

Avec thermostat d'ambiance	Non	Courant à la mise sous tension	max. 1,1 A
Degré de protection	IP54	Diffusion de chaleur continue à 10°C	20 W
Tension d'alimentation, max.	250 V	Tension d'alimentation, min.	110 V
Type de montage	Rail profilé	Type de raccordement	Prise de raccordement
plage de température d'utilisation	-40...70 °C		

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E497839

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Operating instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**RH-CBCO 20W 110-250V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Thermostat**

Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygromètres. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygromètres régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Thermostat : notre solution standard compacte pour la commande du chauffage et du ventilateur à filtre. Protège les systèmes de chauffage et contribue à économiser l'énergie.

**Informations générales de commande**

Type	THSW 0°+60°C NC	Version
Référence	<a href="#">2558230000</a>	Thermocontact, gris blanc
GTIN (EAN)	4050118568882	
Qté.	1 pièce(s)	

**Hygromètre**

Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygromètres. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygromètres régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Hygromètre : contrôle de l'humidité et protection contre la condensation, en particulier dans les environnements à forte humidité.

**Informations générales de commande**

Type	HYSW 40-90% R.F. CO	Version
Référence	<a href="#">2558270000</a>	Hygromètre, IP20, gris blanc
GTIN (EAN)	4050118568929	
Qté.	1 pièce(s)	