

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Câblage des installations

Pour le montage des installations, nous offrons un système complet organisé autour du rail en cuivre 10×3 et comprenant des composants parfaitement coordonnés : depuis les blocs de jonction d'installation, les blocs de jonction de conducteurs et les blocs de jonction de distribution jusqu'au choix complet d'accessoires tels que les barrettes de liaison et les supports de barres collectrices.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Bloc de jonction d'installation multi-niveaux, PUSH IN, 2.5 mm ² , 250 V, 24 A, Nombre de raccords: 5, Nombre d'étages: 3, Beige foncé |
| Référence | 2669010000 |
| Type | AITB 2.5 L-L-PE |
| GTIN (EAN) | 406467503059 1 |
| Qté. | 50 pièce(s) |

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 50,1 mm | Profondeur (pouces) | 1,972 inch |
| Hauteur | 103 mm | Hauteur (pouces) | 4,055 inch |
| Largeur | 5,1 mm | Largeur (pouces) | 0,201 inch |
| Poids net | 20,18 g | | |

Températures

| | | | |
|--|----------------|--|--------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001329 | ETIM 7.0 | EC001329 |
| ETIM 8.0 | EC001329 | ETIM 9.0 | EC001329 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-25 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-25 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-10 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|-------------|--------|-----------------|-------|
| Côté ouvert | droite | Type de montage | monté |
| enclipsable | Oui | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Matériau | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Éléments d'actionnement de couleurs | Orange | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |

Caractéristiques du système

| | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|
| Flasque de fermeture nécessaire | Oui | Nombre de polarités | 3 |
| Nombre d'étages | 3 | Nombre de points de contact par étage | 2 |
| Rail | TS 35 | Fonction N | Non |
| Fonction PE | Oui | Fonction PEN | Non |

Caractéristiques nominales

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Section nominale | 2,5 mm ² | Tension nominale | 250 V |
| Tension nominale DC | 250 V | Courant nominal | 24 A |
| Courant avec conducteur max. | 27 A | Normes | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1,33 mΩ | Tension de choc nominale | 4 kV |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0,77 W | Tension nominale (L / L) | 400 V |
| Tension nominale (L / N) | 250 V | Tension nominale (L / PE) | 250 V |
| Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 3 |

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques nominales selon CSA

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|
| Certificat N° (CSA) | 200039-70089609 | Courant gr. B (CSA) | 20 A |
| Courant gr. D (CSA) | 10 A | Courant gr. c (CSA) | 20 A |
| Section max. du conducteur (CSA) | 12 AWG | Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |
| Tension Gr B (CSA) | 300 V | Tension Gr C (CSA) | 300 V |
| Tension Gr D (CSA) | 300 V | | |

Caractéristiques nominales selon UL

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Certificat N° (cURus) | E60693 | Courant Gr B (cURus) | 20 A |
| Courant Gr C (cURus) | 20 A | Courant Gr D (cURus) | 10 A |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 12 AWG | Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 26 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) | 12 AWG | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) | 26 AWG |
| Tension Gr B (cURus) | 300 V | Tension Gr C (cURus) | 300 V |
| Tension Gr D (cURus) | 300 V | | |

Généralités

| | | | |
|--|----------------------|--|--------|
| Normes | IEC 60947-7-1 (-7-2) | Rail | TS 35 |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 | Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 28 |

Raccordement (raccordement nominal)

| | | | |
|---|--|---------|----------------------|
| Calibre selon 60 947-1 | A3 | | |
| Dimension de la lame | 0,6 x 3,5 mm | | |
| Embouts doubles, max. | 0,75 mm ² | | |
| Embouts doubles, min. | 0,5 mm ² | | |
| Longueur de dénudage | 10 mm | | |
| Longueur de tube pour embout avec colerette plastique DIN 46228/4 | Section pour le raccordement du conducteur | min. | 0,14 mm ² |
| | | max. | 0,34 mm ² |
| | Longueur du tube | min. | 6 mm |
| | | max. | 8 mm |
| | Section pour le raccordement du conducteur | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Longueur du tube | min. | 6 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Section pour le raccordement du conducteur | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 2,5 mm ² |
| | Longueur du tube | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| Longueur de tube pour embout sans colerette plastique DIN 46228/1 | Longueur du tube | nominal | 5 mm |
| | | nominal | 0,25 mm ² |
| | Longueur du tube | min. | 6 mm |
| | | max. | 10 mm |
| | Section pour le raccordement du conducteur | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 1 mm ² |
| | Longueur du tube | min. | 7 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Section pour le raccordement du conducteur | min. | 1,5 mm ² |
| | | max. | 2,5 mm ² |

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|--|------|----------------------|
| Longueur de tube pour embouts ju- meaux | Longueur du tube | min. | 8 mm |
| | | max. | 12 mm |
| | Section pour le raccordement du conducteur | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 0,75 mm ² |
| Nombre de raccordements | 5 | | |
| Plage de serrage, max. | 4 mm ² | | |
| Plage de serrage, min. | 0,14 mm ² | | |
| Section de raccordement du conducteur,AWG 12 AWG, max. | | | |
| Section de raccordement du conducteur,AWG 28 AWG, min. | | | |
| Section de raccordement du conducteur,4 mm ² rigide, max. | | | |
| Section de raccordement du conducteur,0,5 mm ² rigide, min. | | | |
| Section de raccordement du conducteur,4 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, max. | | | |
| Section de raccordement du conducteur,0,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min. | | | |
| Section de raccordement du conducteur,2,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, max. | | | |
| Section de raccordement du conducteur,0,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min. | | | |
| Section de raccordement du conducteur,4 mm ² souple, max. | | | |
| Section de raccordement du conducteur,0,5 mm ² souple, min. | | | |
| Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm ² max. | | | |
| Section de raccordement, semi-rigide, 0,5 mm ² min. | | | |
| Sens de raccordement | en haut | | |
| Type de raccordement | PUSH IN | | |

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

/

Agréments

Agréments



UL File Number Search

Site Web UL

Certificat N° (cURus)

E60693

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de
conformité

[DNVGL certificate](#)
[CB Testreport](#)
[CE Declaration of Conformity](#)
[UKCA declaration of conformity](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Spécifications appel d'offre

[Ausschreibungstext AITB 2.5 L-L-PE](#)

Documentation utilisateur

[BPZL A-INSTA 2.5 mm² 3-tier](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Date de création 26 juin 2024 01:44:00 CEST

Niveau du catalogue 14.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

4




Fiche de données

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

16 mm²



Câblage des installations

Pour le montage des installations, nous offrons un système complet organisé autour du rail en cuivre 10×3 et comprenant des composants parfaitement coordonnés : depuis les blocs de jonction d'installation, les blocs de jonction de conducteurs et les blocs de jonction de distribution jusqu'au choix complet d'accessoires tels que les barrettes de liaison et les supports de barres collectrices.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | AITB 16 BB NLO BL | Version |
| Référence | 2669140000 | Bloc de jonction d'installation multi-niveaux, PUSH IN, 16 mm ² , 1000 |
| GTIN (EAN) | 4064675266372 | V, 76 A, Nombre de raccords: 2, Nombre d'étages: 1, bleu |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

Série A



Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ATPG 2.5 MI-R | Version |
| Référence | 1991960000 | Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | ATPG 2.5/5 | Version |
| Référence | 2041180000 | Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409505 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | ATPG 1.5-10 L | Version |
| Référence | 1991890000 | Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | ATPG 2.5/3 | Version |
| Référence | 2041190000 | Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409604 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

autres accessoires



Aucune tâche n'est trop petite pour une solution optimale.

Il ne s'agit pas simplement de raccorder - lorsque des potentiels doivent être vérifiés, regroupés ou séparés, la solution est souvent dans le détail.

Un système n'est pas un système sans les petits détails indispensables :

- des connecteurs de contrôle mâles permettent le branchement sûr aux connecteurs de contrôle femelles. Suivi de la fabrication et adaptation aux applications.

Informations générales de commande

| Type | PS 2.0 MC | Version | Indices de produit | Emballage |
|------------|----------------------------|--|--------------------|-----------|
| Référence | 0310000000 | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Fiche de contrôle, | | Boîte |
| GTIN (EAN) | 4008190000059 | Rouge, Nombre de pôles: 1 | | |
| Qté. | 20 pièce(s) | | | |

2,5 mm²



Les connexions transversales enfichables sont faciles à manipuler et à installer rapidement. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation par rapport aux solutions vissées.

Informations générales de commande

| | | | | |
|------------|----------------------------|--|--|--|
| Type | ZQV 2.5N/20 | Version | | |
| Référence | 1527720000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: | | |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange | | |
| Qté. | 20 pièce(s) | | | |
| Type | ZQV 2.5N/8 | Version | | |
| Référence | 1527670000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange | | |
| Qté. | 20 pièce(s) | | | |
| Type | ZQV 2.5N/7 | Version | | |
| Référence | 1527640000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange | | |
| Qté. | 20 pièce(s) | | | |
| Type | ZQV 2.5N/4 | Version | | |
| Référence | 1527590000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange | | |
| Qté. | 60 pièce(s) | | | |
| Type | ZQV 2.5N/9 | Version | | |
| Référence | 1527680000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: | | |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange | | |
| Qté. | 20 pièce(s) | | | |

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZQV 2.5N/50 | Version |
| Référence | 1527730000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange |
| Qté. | 5 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/2 | Version |
| Référence | 1527540000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/10 | Version |
| Référence | 1527690000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/5 | Version |
| Référence | 1527620000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/3 | Version |
| Référence | 1527570000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 2.5N/6 | Version |
| Référence | 1527630000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

Fiches avec composant



La fiche avec composant est utilisée pour intégrer des composants électrique dans un bloc de jonction sectionnable. Après avoir soudé les composants électroniques, le mâle peut être intégré dans la zone de déconnexion de nos blocs de jonction sectionnable et change ainsi le bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction modulaire avec composants électroniques intégrés.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type | BEST | Version |
| Référence | 1833100000 | Accessoires, Prise composant |
| GTIN (EAN) | 4032248501014 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | BEST/D | Version |
| Référence | 1878560000 | Accessoires, Prise composant, 1 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471492 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | BEST/DRBR | Version |
| Référence | 1878570000 | Accessoires, Prise composant, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support fusible



Le support fusible SIHA permet de transformer en un tour de main un bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction à fusible : il suffit simplement de remplacer le levier de sectionnement par une fiche fusible.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SIHA 3/G20 | Version |
| Référence | 7921560000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, Enfichable |
| GTIN (EAN) | 4032248264643 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | SIHA 3/G20/LD 140-250V | Version |
| Référence | 7921600000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, 2.31 mA, Enfichable |
| GTIN (EAN) | 4032248322633 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | SIHA 3/G20/LD 10-36V | Version |
| Référence | 7921570000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, 2.31 mA, Enfichable |
| GTIN (EAN) | 4032248322503 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

Fiches de sectionnement



Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | TNST OR | Version |
| Référence | 2463540000 | Fiche de sectionnement (bloc de jonction), Wemid, Orange |
| GTIN (EAN) | 4050118478211 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Série A



Câblage des installations

Pour le montage des installations, nous offrons un système complet organisé autour du rail en cuivre 10×3 et comprenant des composants parfaitement coordonnés : depuis les blocs de jonction d'installation, les blocs de jonction de conducteurs et les blocs de jonction de distribution jusqu'au choix complet d'accessoires tels que les barrettes de liaison et les supports de barres collectrices.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | AEB ITB 16 BB BL | Version |
| Référence | 2669130000 | Équerre de blocage, Wemid, bleu, monté |
| GTIN (EAN) | 4064675266365 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | AEB ITB 2.5/4 BB BL | Version |
| Référence | 2690440000 | Équerre de blocage, Wemid, bleu, monté |
| GTIN (EAN) | 4064675266464 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

plus



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | Version |
| Référence | 1854490000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | Weidmueller, blanc |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |


AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis pour tête fendue



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Version |
| Référence | 2749610000 | Outils de montage, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

2.5 mm²



Câblage des installations

Pour le montage des installations, nous offrons un système complet organisé autour du rail en cuivre 10×3 et comprenant des composants parfaitement coordonnés : depuis les blocs de jonction d'installation, les blocs de jonction de conducteurs et les blocs de jonction de distribution jusqu'au choix complet d'accessoires tels que les barrettes de liaison et les supports de barres collectrices.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | AEP ITB 2.5 | Version |
| Référence | 2669060000 | Série A, Plaque d'extrémité |
| GTIN (EAN) | 4064675030645 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Série A



Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | AAM 2.5 YE FLASH | Version |
| Référence | 2635550000 | Terminal marker, 8 x 5.1 mm, Pas en mm (P): 5.00 jaune |
| GTIN (EAN) | 4050118674095 | |
| Qté. | 40 pièce(s) | |

Série A



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | AEB 35 SC/1 | Version |
| Référence | 1991920000 | Série A, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Version |
| Référence | 2661290000 | Série A, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Version |
| Référence | 2661300000 | Série A, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | AEB 35 SCL/1 V0 | Version |
| Référence | 2661280000 | Série A, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

AITB 2.5 L-L-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

DEK 5/5

**WS/ DEK**

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | DEK 5/5 MM WS | Version | |
| Référence | 2007110000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanc | |
| GTIN (EAN) | 4050118391862 | | |
| Qté. | 800 pièce(s) | | |