

## CBC-SP 14-120/25 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

### Informations générales de commande

Version	Chemin de câble Spirale
Référence	<a href="#">2588500000</a>
Type	CBC-SP 14-120/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602555
Qté.	25 m

## CBC-SP 14-120/25 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	100 000 mm	Longueur (pouces)	3 937 inch
Diamètre	12 mm	Poids net	32,6 g

### Températures

plage de température d'utilisation	-15...60 °C
------------------------------------	-------------

### Classifications

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03	ECLASS 14.0	27-43-03-03

### Caractéristiques générales

Couleur	noir, RAL 7021	Diamètre	12 mm
Diamètre de faisceau, max	120 mm	Diamètre faisceau, min	14 mm
Diamètre nominal	9,6 mm	Matériau	Polyéthylène
Section utilisable	11 309 mm <sup>2</sup>	plage de température d'utilisation	-15...60 °C

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--