

**SAIL-M12GM12G-4-3LR8.0TOV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit****Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Câble capteurs/actionneurs, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 8 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Oui, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Oui |
| Référence  | <a href="#">2812570800</a>  |
| Type       | SAIL-M12GM12G-4-3LR8.0TOV   |
| GTIN (EAN) | 4064675429920   |
| Qté.       | 1 pièce(s)  |

## SAIL-M12GM12G-4-3LR8.0TOV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 800 g |
|-----------|-------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |

## Caractéristiques techniques câble

|                                     |                       |   |                         |
|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Blindé                              | Non                   | Codage couleur                                | brun, bleu, noir, blanc |
| Couleur de la gaine                 | Orange                | Cycles de courbure                            | 10 Mio                  |
| Diamètre extérieur                  | 4.9 mm ± 0.2 mm       | Gaine selon UL AWM                            | 20233 (80 °C / 300 V)   |
| Halogène                            | Oui                   | Longueur du câble                             | 8 m                     |
| Matériau de la gaine                | PUR                   | Nombre de pôles                               | 4                       |
| Plage de température, en mouvement  | -25...80 °C           | Plage de température, fixe                    | -40...80 °C             |
| Rayon de courbure, min., fixe       | 4 x diamètre du câble | Rayon de courbure, mobile                     | 7,5 x diamètre du câble |
| Résistance de soudage               | Oui                   | Réticulé par irradiation                      | Non                     |
| Section du conducteur               | 0,34 mm²              | Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Oui                     |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui                   | sans LABS                                     | Oui                     |
| Âme selon UL AWM                    | 10995 (80 °C / 300 V) |   |                         |

## Caractéristiques techniques générales

|                     |                                |                                  |              |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Codage              | Codage A                       | Courant nominal                  | 4 A          |
| Degré de protection | IP65, IP66, IP67, IP68, Vis-sé | Filetage du raccordement         | M12 / M12    |
| LED                 | Oui                            | Plage de températures du coffret | -25...+85 °C |
| Surface du contact  | doré                           | Tension nominale                 | 250 V        |
| Version             | Mâle, droit - Femelle, droite  |                                  |              |

## Propriétés électriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

## Mâle droite

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Prise de raccordement à droite | M12, A-coded, IP68, female contact, straight, Plastic |
|--------------------------------|---|

## Mâle gauche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Prise de raccordement à gauche | M12, Codage A, IP68, Contact mâle, droit, Plastique |
|--------------------------------|---|

## Conformité environnementale du produit

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |

### SAIL-M12GM12G-4-3LR8.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

### Téléchargements

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)


## SAIL-M12GM12G-4-3LR8.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany




[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins


### Dessin coté



### Dessin coté



### Schéma



## SAIL-M12GM12G-4-3LR8.0TOV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Vierge



Le TM-I est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. Il existe plusieurs longueurs de repères pour des marquages individuels avec de longues suites de caractères. Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet. Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée

Le contour spécial du TM-I permet un assemblage facile et offre une tenue ferme et sécurisée. Ils sont compatibles avec de nombreux étuis courants du commerce. Grâce au format MultiCard, les étiquettes peuvent être rapidement et facilement imprimées avec PrintJet CONNECT, un traceur ou le stylo STI.

- Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet.
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport
- Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée
- Ne pas utiliser pour des marquages au moyen de P-Ink ou du stylo STI en liaison avec les étuis CLI T

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | TM-I 18 MC NE WS           | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Repérages d'inserts, 18 x 4 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |   |
| Qté.       | 320 pièce(s)               |   |
| Type       | TM-I 18 MC NE GE           | Version                                     |
| Référence  | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Repérages d'inserts, 18 x 4 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |   |
| Qté.       | 320 pièce(s)               |   |

## SAIL-M12GM12G-4-3LR8.0TOV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

## Informations générales de commande

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type       | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Version                     |
| Référence  | <a href="#">9203110000</a> | Outil à dénuder et à couper |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |                             |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                             |

## Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



## L'outil idéal pour tout type d'application

Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |                   |
|------------|----------------------------|--|-------------------|
| Type       | SCREWTY-M12-DM             | Version                                    | Emballage         |
| Référence  | <a href="#">1900001000</a> | Outil de serrage pour câbles M12 surmoulés | Carton            |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |  |                   |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |  |                   |
| Type       | SAI-SCREWTY BOX            | Version                                    | Emballage         |
| Référence  | <a href="#">1939180000</a> | Outil de serrage                           | Étui en plastique |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |  |                   |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |  |                   |

Date de création 28 juin 2024 12:26:22 CEST

## SAIL-M12GM12G-4-3LR8.0TOV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

+ support  
moulé

## Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | KT 8                       | Version   |
| Référence  | <a href="#">9002650000</a> | Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |   |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |

## Outils

Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC



## Informations générales de commande

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type       | AM 12                      | Version                   |
| Référence  | <a href="#">9030060000</a> | Outils, Outils à dégainer |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |                           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                           |

### SAIL-M12GM12G-4-3LR8.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

**L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage**



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:

1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F