

FC10 TN/12A S1 B BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

**OMNIMATE® - Connecteurs carte-à-carte**

Ingénierie flexible des appareils compacts

L'utilisation de systèmes de contact à l'épreuve du temps, ainsi que l'optimisation des processus de fabrication, sont de plus en plus importantes dans le développement de dispositifs industriels efficaces, en particulier dans le domaine de l'industrie 4.0. Les connecteurs carte-à-carte

OMNIMATE® ont un pas de 1,27 mm et offrent une flexibilité maximale grâce à des conceptions variées.

- **Conception de dispositifs flexibles** - Densité adaptée à l'industrie combinée à des combinaisons de connexions très flexibles (Mezzanine, Mère-fille, Carte d'extension, Câble-à-carte)
- **Prêt pour l'automatisation** - Développé pour l'assemblage automatique avec une coplanarité des broches de haute précision et une fixation SMT
- **Un contact fiable** - Jusqu'à 500 cycles d'accouplement grâce à une surface en or adaptée à l'industrie (PdNi-Au)
- **Prêt pour le processus** - Matériau LCP à haute performance pour le soudage par refusion
- **Évolutivité** - Des hauteurs différentes avec un fort chevauchement des contacts assurent des solutions variées de 12 à 80 pôles.
- **Une miniaturisation robuste** - connexion simple et sûre même possible dans des conditions d'accouplement défavorables - par exemple, inclinaison ou décalage.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Pas en mm (P): 1.27 mm, Nombre de pôles: 12, Boîte
Référence	2826910000
Type	FC10 TN/12A S1 B BX
GTIN (EAN)	4064675363514
Qté.	10 pièce(s)
Indices de produit	IEC: / 1.9 A UL:
Emballage	Boîte

FC10 TN/12A S1 B BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	3,42 g
-----------	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Conducteurs indiqués pour raccordement

Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 30/7	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 30/7
---	----------	---	----------

Données des matériaux

Matériau isolant	LCP	Couleur	gris
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7035	Tenue d'isolation	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Alliage de cuivre	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	Ni/Au	Structure en couches du contact mâle	$\geq 2 \mu\text{m Ni} / \geq 0.4 \mu\text{m Pd-Ni} / \geq 0.05 \mu\text{m Au}$
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	70 °C
Température de fonctionnement, min.	-40 °C	Température de fonctionnement, max.	125 °C

Données nominales selon CEI

Courant nominal, nombre de pôles min. ($T_u = 20 \text{ °C}$)	1,9 A	Espace libre, min.	0,4 mm
Ligne de fuite, min.	0,4 mm		

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	127 mm
Largeur VPE	89 mm	Hauteur VPE	24 mm

Note importante

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
----------------	--

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

FC10 TN/12A S1 B BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit




With optional strain relief



Three standard lengths (0.1 m, 0.2 m, and 0.5 m)

FC.../12A S1 B BX

1:1 wiring, 12 pole, different lengths and cable types



Order no.	Type	No. of poles	Cable Type	Cable Length
2826880000	FC10 PN/12A S1 B BX	12	PVC	100±5mm
2826890000	FC20 PN/12A S1 B BX	12	PVC	200±10mm
2826900000	FC50 PN/12A S1 B BX	12	PVC	500±10mm
2826910000	FC10 TN/12A S1 B BX	12	TPE	100±5mm
2826920000	FC20 TN/12A S1 B BX	12	TPE	200±10mm
2826930000	FC50 TN/12A S1 B BX	12	TPE	500±10mm