

**HDC C HS SM0.2-0.5 AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

**Informations générales de commande**

Version	Mâle, or, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">2748700000</a>
Type	HDC C HS SM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890709
Qté.	100 pièce(s)

**HDC C HS SM0.2-0.5 AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	0,15 g
-----------	--------

**Températures**

Température limite	-55 °C ... 130 °C
--------------------	-------------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

**Caractéristiques générales**

Diamètre du contact mâle Ø	1 mm	Matériau	Alliage de cuivre
Section de raccordement de conducteur	0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 24
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 20	Section de raccordement du conducteur, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,2 mm <sup>2</sup>	Surface	or
Série	ModuPlug	Type	Mâle
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Manual GigaBit Module</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Outils



## Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

## Informations générales de commande

Type	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Version
Référence	<a href="#">2592650000</a>	Pince à sertir les contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Qté.	1 pièce(s)	

## Modules électriques



## Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

## Informations générales de commande

Type	HDC MGBIT 8 MC	Version
Référence	<a href="#">2748520000</a>	Module de données
GTIN (EAN)	4050118890761	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MBUS HS 8 M	Version
Référence	<a href="#">2748650000</a>	Utilisation des données
GTIN (EAN)	4050118890716	
Qté.	1 pièce(s)	