


W2T 4 FS-FT 30-70V BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dans certaines applications il est utile de protéger les liaisons d'alimentation avec un fusible séparé. Les blocs de jonction à fusible sont constitués en partie inférieure d'une barrette de raccordement avec un support d'insertion de fusibles. Les fusibles varient du levier pivotant et du support de fusibles enfichable au système visible et au fusible enfichable plat.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm ² , 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-O, Wemid, G-Si. 5 x 20 |
| Référence | 2893920000 |
| Type | W2T 4 FS-FT 30-70V BL |
| GTIN (EAN) | 4064675884965 |
| Qté. | 50 pièce(s) |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 99,5 mm | Profondeur (pouces) | 3,917 inch |
| Hauteur | 95,5 mm | Hauteur (pouces) | 3,76 inch |
| Largeur | 6,1 mm | Largeur (pouces) | 0,24 inch |
| Poids net | 31,53 g | | |

Températures

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C |
|--|--------|--|--------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

| | | | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Certificat N° (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Certificat N° (IECEx) | IECEXTUR20.0014U |
| Courant (ATEX) | 6.3 A | Section max. du conducteur (ATEX) | 4 mm² |
| Courant (IECEx) | 6.3 A | Section max. du conducteur (IECEx) | 4 mm² |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|-----------------|--------|--|-------|
| Côté ouvert | droite | Instruction de montage | TS 35 |
| Type de montage | TS 35 | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non |
| enclipsable | Oui | | |

Blocs de jonction sectionnables

| | |
|-----------------------|-----|
| douille test intégrée | Non |
|-----------------------|-----|

Blocs de jonction à fusibles

| | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| Affichage | LED | Fusible | G-Si. 5 x 20 |
| Support fusible | pivotant | Tension de fonctionnement max. | 70 V |
| Type de tension pour l'affichage | AC/DC | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau | Wemid | Couleur | bleu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |

Caractéristiques du système

| | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|
| Flasque de fermeture nécessaire | Oui | Nombre de polarités | 2 |
| Nombre d'étages | 2 | Nombre de points de contact par étage | 2 |
| Nombre de potentiels par étage | 1 | Etages internes pontés | Non |
| Rail | TS 35 | Fonction N | Non |
| Fonction PE | Non | Fonction PEN | Non |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques nominales

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Section nominale | 4 mm ² | Tension nominale | 70 V |
| Tension nominale DC | 70 V | Courant nominal | 6,3 A |
| Courant avec conducteur max. | 6,3 A | Normes | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1 mΩ | Tension de choc nominale | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 3 |

Caractéristiques nominales selon UL

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Certificat N° (cURus) | E60693 | Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 12 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 24 AWG | Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) | 12 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) | 24 AWG | | |

Conducteur raccordable (autre raccordement)

| | |
|--|--------------------|
| Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement vissé |
|--|--------------------|

Élément d'affichage

| | |
|----------------------------------|-------|
| Type de tension pour l'affichage | AC/DC |
|----------------------------------|-------|

Généralités

| | | | |
|--|--------|--|------------------------------|
| Instruction de montage | TS 35 | Normes | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 |
| Rail | TS 35 | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 10 |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 24 | | |

Raccordement (raccordement nominal)

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| Calibre selon 60 947-1 | A3 | Couple de serrage, max. | 0,8 Nm |
| Couple de serrage, min. | 0,5 Nm | Dimension de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
| Embouts doubles, max. | 1,5 mm ² | Embouts doubles, min. | 0,5 mm ² |
| Longueur de dénudage | 8 mm | Nombre de raccordements | 4 |
| Plage de serrage, max. | 6 mm ² | Plage de serrage, min. | 0,34 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 10 | Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 24 |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 6 mm ² | Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 0,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 4 mm ² | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 4 mm ² | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 6 mm ² | Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 0,5 mm ² |
| Section de raccordement, semi-rigide, max. | 6 mm ² | Section de raccordement, semi-rigide, min. | 0,5 mm ² |
| Sens de raccordement | latéralement | Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Type de raccordement 2 | Raccordement vissé | Vis de serrage | M 3 |

Date de création 29 juillet 2024 21:45:31 CEST

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

PT, Caractéristiques nominales PE

| | |
|--------------|-----|
| Fonction PEN | Non |
|--------------|-----|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |

Note importante

| | |
|-----------------------------|---|
| Informations sur le produit | La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné |
|-----------------------------|---|

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E60693 |

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | Attestation of Conformity IECEx Certificate ATEX Certificate UKCA Ex Certificate CCC Certificate UKCA declaration of conformity CE Declaration of Conformity |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Documentation utilisateur | NTI W2T 4 FS |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

DEK 5/6



WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | DEK 5/6 MM WS | Version |
| Référence | 2007120000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Qté. | 600 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

MultiFit



MultiMark MultiFit

Pour les connecteurs de la concurrence.

La surface extérieure élastique permet une installation facile.

Ce matériau spécial permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement, notamment dans le cas de blocs de jonction longs.

Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Type | EL KSM 10.6 MM WS 30M | Version |
| Référence | 2799270000 | Terminal marker, 10.6 x 5 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4064675261032 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

5x20

5x20

Pour la protection contre les surintensités, nous proposons un fusible avec des dimensions 5x20 mm en tailles de 100 mA à 6.3 A.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | G 20/0.20A/F | Version |
| Référence | 0430400000 | Fusible pour courant faible, rapide, 0.2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/3.15A/F | Version |
| Référence | 0431100000 | Fusible pour courant faible, rapide, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/4.00A/F | Version |
| Référence | 0431200000 | Fusible pour courant faible, rapide, 4 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/0.63A/F | Version |
| Référence | 0439000000 | Fusible pour courant faible, rapide, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/1.00A/F | Version |
| Référence | 0430700000 | Fusible pour courant faible, rapide, 1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/0.10A/F | Version |
| Référence | 0430300000 | Fusible pour courant faible, rapide, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/5.00A/F | Version |
| Référence | 0431300000 | Fusible pour courant faible, rapide, 5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/0.25A/F | Version |
| Référence | 0430500000 | Fusible pour courant faible, rapide, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/0.50A/F | Version |
| Référence | 0430600000 | Fusible pour courant faible, rapide, 0.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/1.60A/F | Version |
| Référence | 0430800000 | Fusible pour courant faible, rapide, 1.6 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |

Date de création 29 juillet 2024 21:45:31 CEST

Niveau du catalogue 13.07.2024 / Toutes modifications techniques réservées

8

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | G 20/6.30A/F | Version |
| Référence | 0431400000 | Fusible pour courant faible, rapide, 6.3 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/2.00A/F | Version |
| Référence | 0430900000 | Fusible pour courant faible, rapide, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | G 20/2.50A/F | Version |
| Référence | 0431000000 | Fusible pour courant faible, rapide, 2.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |

WS 8/6



WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | WS 8/6 MM WS | Version |
| Référence | 2007160000 | WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Qté. | 600 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge




Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DEK 5/5 MC NE WS | Version |
| Référence | 1609801044 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, blanc |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |

4 mm²

Les connexions transversales enfichables sont faciles à manipuler et à installer rapidement. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation par rapport aux solutions vissées.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZQV 4N/4 | Version |
| Référence | 1527970000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 22.1 |
| Qté. | 60 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/10 BL | Version |
| Référence | 1528230000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 mm |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/6 | Version |
| Référence | 1527990000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 34.3 |
| Qté. | 20 pièce(s) | mm |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZQV 4N/9 RD | Version |
| Référence | 2460750000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 52.6 |
| Qté. | 20 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/2 WT | Version |
| Référence | 2831800000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 119.7 |
| Qté. | 60 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/3 WT | Version |
| Référence | 2831810000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 247.8 |
| Qté. | 60 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/4 RD | Version |
| Référence | 2460800000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 22.1 |
| Qté. | 60 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/3 | Version |
| Référence | 1527940000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 16 mm |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/9 BK | Version |
| Référence | 2831780000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 119.7 mm |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/3 BK | Version |
| Référence | 2810880000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.00, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/30 BL | Version |
| Référence | 2561610000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | de pôles: 30, Pas en mm (P): 6.10, Largeur: 181.7 mm |
| Qté. | 5 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/7 BL | Version |
| Référence | 1528180000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | de pôles: 7, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 40.4 mm |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/7 WT | Version |
| Référence | 2831850000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 16 mm |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/30 | Version |
| Référence | 2561580000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | Nombre de pôles: 30, Pas en mm (P): 6.10, Largeur: 181.7 mm |
| Qté. | 5 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/10 RD | Version |
| Référence | 2460740000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Largeur: 58.7 mm |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/5 BL | Version |
| Référence | 1528140000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | de pôles: 5, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.2 mm |
| Qté. | 60 pièce(s) | |

Date de création 29 juillet 2024 21:45:31 CEST

Niveau du catalogue 13.07.2024 / Toutes modifications techniques réservées

11

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZQV 4N/6 BL | Version |
| Référence | 1528170000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/41 BL | Version |
| Référence | 2883820000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/8 | Version |
| Référence | 1528030000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/8 BK | Version |
| Référence | 2810930000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/32 | Version |
| Référence | 2561670000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, Nombre de pôles: 32, Pas en mm (P): 6.00, Isolé: Oui, Largeur: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | |
| Qté. | 5 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/2 BL | Version |
| Référence | 1528040000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/20 | Version |
| Référence | 2883800000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.00, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/20 BL | Version |
| Référence | 2810850000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 119.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/9 | Version |
| Référence | 1528070000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/2 BK | Version |
| Référence | 2810840000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/3 BL | Version |
| Référence | 1528080000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/41 RD | Version |
| Référence | 2883840000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/8 BL | Version |
| Référence | 1528190000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZQV 4N/4 BK | Version |
| Référence | 2810890000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.00, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/30 RD | Version |
| Référence | 2561600000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, Nombre de pôles: 30, Pas en mm (P): 6.10, Largeur: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | |
| Qté. | 5 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/4 BL | Version |
| Référence | 1528120000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/2 RD | Version |
| Référence | 2460450000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Largeur: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/10 BK | Version |
| Référence | 2810830000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/3 RD | Version |
| Référence | 2460810000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 6.10, Largeur: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/7 | Version |
| Référence | 1528020000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/7 BK | Version |
| Référence | 2810920000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/50 | Version |
| Référence | 1528130000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | |
| Qté. | 5 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/7 RD | Version |
| Référence | 2460770000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/41 | Version |
| Référence | 2883810000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/9 BL | Version |
| Référence | 1528220000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/20 BK | Version |
| Référence | 2810870000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.00, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZQV 4N/5 | Version |
| Référence | 1527980000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.2 |
| Qté. | 60 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/41 BK | Version |
| Référence | 2831890000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 mm |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/9 WT | Version |
| Référence | 2831870000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 |
| Qté. | 20 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/50 RD | Version |
| Référence | 2460730000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 303.7 |
| Qté. | 5 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/5 BK | Version |
| Référence | 2810900000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | de pôles: 5, Pas en mm (P): 6.00, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/6 BK | Version |
| Référence | 2810910000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | de pôles: 6, Pas en mm (P): 6.00, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 mm |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/6 WT | Version |
| Référence | 2831840000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 9.9 mm |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/10 WT | Version |
| Référence | 2831790000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 |
| Qté. | 20 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/20 RD | Version |
| Référence | 2810860000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.00, Isolé: Oui, Largeur: 27.95 |
| Qté. | 20 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/5 RD | Version |
| Référence | 2460790000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.2 |
| Qté. | 60 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/10 | Version |
| Référence | 1528090000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 58.7 |
| Qté. | 20 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/2 | Version |
| Référence | 1527930000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 9.9 mm |
| Qté. | 60 pièce(s) | |
| Type | ZQV 4N/50 BL | Version |
| Référence | 1528240000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | de pôles: 50, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 303.7 mm |
| Qté. | 5 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZQV 4N/8 WT | Version |
| Référence | 2831860000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 22.1 |
| Qté. | 20 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/4 WT | Version |
| Référence | 2831820000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 119.7 |
| Qté. | 60 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/5 WT | Version |
| Référence | 2831830000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, blanc, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 247.8 |
| Qté. | 60 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/6 RD | Version |
| Référence | 2460780000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 34.3 |
| Qté. | 20 pièce(s) | mm |
| Type | ZQV 4N/8 RD | Version |
| Référence | 2460760000 | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 32 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 46.5 |
| Qté. | 20 pièce(s) | mm |

Support fusible



Le support fusible SIHA permet de transformer en un tour de main un bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction à fusible : il suffit simplement de remplacer le levier de sectionnement par une fiche fusible.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | FSPG BK | Version |
| Référence | 2869680000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, noir, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623793 | pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | FSPG LED 30-70V BL | Version |
| Référence | 2869760000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, bleu, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623885 | A, pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | FSPG LED 30-70V BK | Version |
| Référence | 2869710000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, noir, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623823 | pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | FSPG LED 60-150V BL | Version |
| Référence | 2869770000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, bleu, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623892 | A, pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | FSPG LED 60-150V BK | Version |
| Référence | 2869720000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, noir, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623830 | pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | FSPG LED 100-250V BL | Version |
| Référence | 2869750000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, bleu, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623878 | A, pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | FSPG LED 100-250V BK | Version |
| Référence | 2869700000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, noir, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623816 | pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | FSPG LED 10-36V BL | Version |
| Référence | 2869740000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, bleu, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623861 | A, pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | FSPG BL | Version |
| Référence | 2869730000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, bleu, 6.3 |
| GTIN (EAN) | 4064675623854 | A, pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |
| Type | FSPG LED 10-36V BK | Version |
| Référence | 2869690000 | Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, noir, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623809 | pivotant, V-O, Wemid |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

Vierge



Les repères ZS, au format MultiCard éprouvé, ont été conçus spécialement pour la série Z Ils offrent une large plage de marquage. L'articulation permet d'accéder au connecteur transversal sans démontage. Le montage rapide est assuré grâce à l'encliquetage par bandes des repères individuels. Les repères individuels sont facilement sécables.

- Surface de repérage rabattable
- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZS 12/6 MC NE WS | Version |
| Référence | 1610020000 | ZS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190444600 | Allen-Bradley, blanc |
| Qté. | 400 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Série W



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | WEW 35/2 SW | Version |
| Référence | 1061210000 | Équerre de blocage, noir, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248136278 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | WEW 35/2 GR | Version |
| Référence | 1859200000 | Équerre de blocage, gris, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248411658 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | WEW 35/2 | Version |
| Référence | 1061200000 | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | 100 °C |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

Fiches de sectionnement



Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | TNHE ZDL2.5 OR | Version |
| Référence | 2432480000 | Levier de sectionnement (bloc de jonction) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SDS 0.6X3.5X100 | Version |
| Référence | 2749340000 | Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Éléments de codage



La technique de raccordement débrochable pour électronique de puissance est optimisée pour la technique moderne d'entraînement, par exemple les démarreurs- moteurs, les convertisseurs de fréquence et les servorégulateurs.

ONMIMATE Power établit les standards par une sécurité accrue et des solutions innovantes telles que des pièces de blindage débrochables, des contacts de signaux intégrés ou encore une utilisation à une seule main.

Les 3 séries de produits vous offrent d'autres avantages :

- Échelonnement indiqué pour l'application : de la connexion compacte 4 mm² pour 29 A (IEC) ou 20 A (UL) jusqu'à la connexion robuste 16mm² pour 76 A (IEC) ou 54 A (UL)

- Utilisation illimitée jusqu'à 1000V (IEC) ou 600 V (UL)

- Possibilités de fixation variées, optimisées pour l'application

Notre service:

Formez vos connecteurs individuels simplement par

Informations générales de commande

| | | | | |
|------------|----------------------------|--|--------------------|-----------|
| Type | VDS180 SV7.62 | Version | Indices de produit | Emballage |
| Référence | 1853940000 | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, noir, Nombre de pôles: | | Boîte |
| GTIN (EAN) | 4032248389513 | 1 | | |
| Qté. | 50 pièce(s) | | | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Impression spéciale



Les repères ZS, au format MultiCard éprouvé, ont été conçus spécialement pour la série Z. Ils offrent une large plage de marquage. L'articulation permet d'accéder au connecteur transversal sans démontage. Le montage rapide est assuré grâce à l'encliquetage par bandes des repères individuels. Les repères individuels sont facilement sécables.

- Surface de repérage rabattable
- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZS 12/6 MC SDR | Version |
| Référence | 1610030000 | ZS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456689 | Allen-Bradley, selon demande du client |
| Qté. | 80 pièce(s) | |

Impression spéciale



Les repères ZS, au format MultiCard éprouvé, ont été conçus spécialement pour la série Z. Ils offrent une large plage de marquage. L'articulation permet d'accéder au connecteur transversal sans démontage. Le montage rapide est assuré grâce à l'encliquetage par bandes des repères individuels. Les repères individuels sont facilement sécables.

- Surface de repérage rabattable
- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZS 30/5 MC SDR | Version |
| Référence | 2682070000 | ZS, Terminal marker, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, selon |
| GTIN (EAN) | 4050118803075 | demande du client |
| Qté. | 40 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Interrupteur de verrouillage



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | DTLE 2.5/4 | Version |
| Référence | 2910530000 | Élément de verrouillage (bloc de jonction), Wemid, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |

plus



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Version |
| Référence | 1011320000 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, blanc |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



Les repères ZS, au format MultiCard éprouvé, ont été conçus spécialement pour la série Z. Ils offrent une large plage de marquage. L'articulation permet d'accéder au connecteur transversal sans démontage. Le montage rapide est assuré grâce à l'encliquetage par bandes des repères individuels. Les repères individuels sont facilement sécables.

- Surface de repérage rabattable
- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ZS 30/5 MC NE WS | Version |
| Référence | 2681880000 | ZS, Terminal marker, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118803068 | |
| Qté. | 200 pièce(s) | |

Flasques de fermeture



Pour assurer la protection des doigts et la conformité aux distances de dégagement et de fluage requises, un flasque de fermeture doit être placé à l'extrémité d'un mâle.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | WEP 2T 4 | Version |
| Référence | 2894240000 | Flasque de fermeture (bloc de jonction), Beige foncé, Hauteur: 95.5 mm, Largeur: 2 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675885221 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | WEP 2T 4 BL | Version |
| Référence | 2894250000 | Flasque de fermeture (bloc de jonction), bleu, Hauteur: 95.5 mm, Largeur: 2 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675885238 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | WEP 2T 4 BK | Version |
| Référence | 2894260000 | Flasque de fermeture (bloc de jonction), noir, Hauteur: 95.5 mm, Largeur: 2 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675885245 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

W2T 4 FS-FT 30-70V BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Support de repère**

Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Type | BZT 1 WS 10/5 | Version |
| Référence | 1805490000 | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | BZT 1 ZA WS 10/5 | Version |
| Référence | 1805520000 | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |