

VDATA CAT5E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Adapté à la cat. 5 (jusqu'à 100 MHz) et cat. 6 (jusqu'à 250 MHz classe E)
- Indiqué pour PoE+ (selon IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt types 3 et 4)
- Protection de toutes les paires de fils
- Raccordement sur prises RJ45
- Boîtier métallique

Informations générales de commande

Référence	2916360000
Type	VDATA CAT5E
GTIN (EAN)	4099986545519
Qté.	1 pièce(s)

VDATA CAT5E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	46 mm	Profondeur (pouces)	1,811 inch
Hauteur	75 mm	Hauteur (pouces)	2,953 inch
Largeur	19 mm	Largeur (pouces)	0,748 inch
Poids net	118 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
Humidité	0...95 % (sans condensation)		

Classifications

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ECLASS 9.0	27-13-08-07	ECLASS 9.1	27-13-08-07
ECLASS 10.0	27-13-08-07	ECLASS 11.0	27-13-08-07
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Caractéristiques nominales CEI / EN

Capacité conducteur - PE @ 1 MHz, 1 Vrms	20 pF	Capacité conducteur - conducteur @ 1 MHz, 1 Vrms	30 pF
Classe d'exigence selon IEC 61643-21	D1, C1, C2, C3	Courant de décharge I_{max} (8/20 µs) fil-PE	10 kA
Courant de foudre de test, I_{imp} (10/350 µs) fil-PE	1 kA	Courant de fuite I_n (8/20 µs) fil-PE	10 kA
Courant de fuite I_n (8/20 µs) fil-fil	1,5 kA	Courant de fuite, I_{imp} (10/350 µs)	1 kA
Courant nominal I_N	1 A	Niveau de protection U_P conducteur - PE	550 V
Niveau de protection U_P conducteur - conducteur	600 V	Normes	IEC 61643-21
Plage de fréquence, max.	100 MHz	Résistance aux courants de choc C2	10 kA
Résistance aux courants de choc D1	1 kA 10/350 µs	Résistance de passage	<0.1 Ω
Temps de réaction	<1 ns	Tension nominale (DC)	48 V
Tension permanente maximum, U_c (DC) 72 V		Type de tension	AC/DC

Caractéristiques générales

Altitude de service	≤ 2000 m	Couleur	gris argent
Degré de protection	IP20	Forme	divers, Connecteur intermédiaire
Rail	TS 35 x 15, TS 35 x 7.5	Segment	Protection contre les surtensions des données
Version	802.3 bt Type 1, 802.3 bt Type 2, 802.3 bt Type 3, 802.3 bt at Type 4, Cat.5e		

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
-------------------------	-----	--------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	RJ45-Port
----------------------	-----------

VDATA CAT5E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Garantie**

Période	5 ans
---------	-------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity
Documentation utilisateur	Beipackzettel / Instruction sheet
Catalogue	Catalogues in PDF-format

VDATA CAT5E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Circuit diagram