

RC F P2 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Connecteur DC :**

les connecteurs ronds de la gamme DC se caractérisent par leur forme boîtier compacte. Cela permet de les utiliser dans un large éventail d'applications et d'industries. Ils sont disponibles en tant que connecteurs mâle et femelle.

Informations générales de commande

Référence	2903200000
Type	RC F P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122376

RC F P2 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	20 g
-----------	------

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	17,5 A
Degré de protection	IP68	Diamètre de câble, max.	13,5 mm
Diamètre de câble, min.	7 mm	Matériau de base du boîtier	PA 66
Matériau des contacts	Laiton	Nombre de pôles	2
Raccordement du blindage	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²	Section de raccordement, max.	4 mm ²
Section de raccordement, min.	0,5 mm ²	Surface du contact	Laiton
Tension nominale	450 V	Type de raccordement	Raccordement vissé

Caractéristiques électriques

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2, V-0	Codage	aucune
Courant nominal	17,5 A	Degré de protection	IP68
Diamètre de câble, max.	13,5 mm	Diamètre de câble, min.	7 mm
Longueur de dénudage	6 mm	Matériau des contacts	Laiton
Raccordement du blindage	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²	Surface du contact	Laiton
Tension de choc nominale	4 kV	Tension nominale	450 V

Données générales

Matériau de base du boîtier	PA 66	Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Raccordement vissé		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

M20

Capuchons de protection adaptés aux gammes
FieldPower et WIPL avec connecteur rond



Informations générales de commande

Type	PC RC F
Référence	2833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
Qté.	

Connecteurs DC

Connecteur DC :
les connecteurs ronds de la gamme DC se caractérisent
par leur forme boîtier compacte. Cela permet de
les utiliser dans un large éventail d'applications et
d'industries. Ils sont disponibles en tant que connecteurs
mâle et femelle.



Informations générales de commande

Type	RC M P2 M20 SP
Référence	2860650000
GTIN (EAN)	4064675576662
Qté.	

RC F P2 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Connecteurs DC**

Connecteur DC :

les connecteurs ronds de la gamme DC se caractérisent par leur forme boîtier compacte. Cela permet de les utiliser dans un large éventail d'applications et d'industries. Ils sont disponibles en tant que connecteurs mâle et femelle.

Informations générales de commande

Type	RC M P2 SP
Référence	2903190000
GTIN (EAN)	4099986122369
Qté.	

Connecteur rond M20 outil de montage

Outil :

cet outil est idéal pour installer les connecteurs intégrés M20.

Informations générales de commande

Type	MTA RC
Référence	2884950000
GTIN (EAN)	4064675852070
Qté.	