

## RS VERT SUPPLY BLL\_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Répartiteur de rail support DIN d'énergie  
Distributeur d'énergie multiple dans l'armoire de distribution du compteur pour le rail profilé TS 35

- 2 mâles, avec code de couleur
- 230 V, IP 30
- Fusible de protection des modules 25 kA

### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">8000084731</a>
Type	RS VERT SUPPLY BLL_F
GTIN (EAN)	4099986226593
Qté.	10 pièce(s)

## RS VERT SUPPLY BLL\_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	93,7 mm	Hauteur (pouces)	3,689 inch
Largeur	17,9 mm	Largeur (pouces)	0,705 inch
Poids net	25 g		

## Températures

Température de stockage	-40...70 °C	Température de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0... 85 % (sans condensation)		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Caractéristiques de raccordement

Connecteur enfichable alimentation	SL 5.08HC/03/180B (pas de mâle central)	Distribution connecteurs pour circuits imprimés	BLL 5.08/03/180 (pas de mâle central)
------------------------------------	---	---	---------------------------------------

## Caractéristiques nominales

Degré de protection	IP30	Tension de fonctionnement	230 V
Courant maximal par connexion à distribution	1,6 A		

## Coordination de l'isolation (EN 60664-1)

Tension d'isolation nominale	250 V AC	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3	Contrôle de la tension d'impulsion (1,2/50 µs)	6 kV

## Fusibles

Chute de tension	300 mV	Courbe intégrale de fusion	1,5 A²s
Puissance de coupure nominale	25 kA		

## Raccordement installation

Type de la connexion	Raccordement enfichable
----------------------	-------------------------

## Raccordement alimentation

Type de connexion	Raccordement enfichable
-------------------	-------------------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

Date de création 23 mai 2024 08:31:03 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## RS VERT SUPPLY BLL\_F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EU Declaration of Conformity](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[EN Data Sheet](#)

[DE Data Sheet](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**RS VERT SUPPLY BLL\_F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

