


**CH-SMR-00.33-YCC90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le compteur de base, la passerelle, la boîte de commande et le dispositif de protection contre les surtensions sont reliés à des ensembles de câbles préconfectionnés comme un ensemble point à point ou Y. Weidmüller propose les bonnes solutions de connexion, conformes aux normes FNN et DIN-VDE 0603. Câbles d'alimentation préconfectionnés avec rond de protection contre les surtensions 6kV jusqu'au portefeuille.

**Informations générales de commande**

Version	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, en état enfiché et monté, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
Référence	<a href="#">2924960033</a>
Type	CH-SMR-00.33-YCC90
GTIN (EAN)	4099986795617
Qté.	10 pièce(s)

**CH-SMR-00.33-YCC90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	22,48 g
-----------	---------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

**Caractéristiques techniques câble**

Blindé	Non	Couleur de la gaine	noir / bleu
Câble matériau	Polyoléfine	Diamètre extérieur	2,35 mm ± 0,15 mm
Halogène	Non	Isolation	PP
Nombre de conducteurs	2	Nombre de pôles	2
Plage de température, en mouvement	-25...90 °C	Plage de température, fixe	-30...90 °C
Rayon de courbure, min., fixe	8 x diamètre du câble	Rayon de courbure, mobile	15 x diamètre du câble
Section du conducteur	0,75 mm <sup>2</sup>	Tenue aux huiles	Non

**Caractéristiques techniques générales**

Courant nominal	9 A	Degré de protection	IP30, en état enfiché et monté
Nombre de pôles	2	Tension de choc nominale	6 kV
Tension nominale	300 V		

**Caractéristiques techniques connecteur**

Connecteur	Description du connecteur	Connecteur 1
	Entrée du câble	straight
	Matériau de base du boîtier	PA
	Nombre de pôles .	2
	Type	Mâle
	Pièces détachées connecteurs	
	Description du connecteur	Connecteur 2
	Entrée du câble	coudé
	Matériau de base du boîtier	PA
	Nombre de pôles .	2
	Type	Femelle
	Pièces détachées connecteurs	
	Description du connecteur	Connecteur 4
	Entrée du câble	coudé
	Matériau de base du boîtier	PA
	Nombre de pôles .	2
	Type	Femelle
	Pièces détachées connecteurs	

**CH-SMR-00.33-YCC90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Caractéristiques techniques câble**

Blindé	Non	Couleur de la gaine	noir / bleu
Câble matériau	Polyoléfine	Diamètre extérieur	2.35 mm ± 0.15 mm
Halogène	Non	Isolation	PP
Longueur de câble ligne 1	0,33 m	Longueur de câble ligne 2	0,2 m
Nombre de conducteurs	2	Plage de température, en mouvement	-25...90 °C
Plage de température, en mouvement, max.	90 °C	Plage de température, en mouvement, min.	-25 °C
Plage de température, fixe	-30...90 °C	Plage de température, fixe, max.	90 °C
Plage de température, fixe, min.	-30 °C	Rayon de courbure, min., fixe	8 x diamètre du câble
Rayon de courbure, mobile	15 x diamètre du câble	Section du conducteur	0,75 mm <sup>2</sup>
Tenue aux huiles	Non	Type de câble	Li9YH 1 x 0,75

**Note importante**

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques	Connecteur non fermé, sans capacité de rupture (COC), selon DIN EN 61984 (VDE 0627)

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------



**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**CH-SMR-00.33-YCC90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dimensional drawing****Dimensional drawing****Dimensional drawing**