

SCM-I QV P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Connexion transversale pour les prises de la RCM RIDERSERIES

Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCM, Connexion transversale
Référence	8870850000
Type	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Qté.	10 pièce(s)

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	28 mm	Largeur (pouces)	1,102 inch
Poids net	1,2 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-45 °C...70 °C
Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation		

Caractéristiques de la connexion transversale

Courant nominal	12 A	Isolation	Oui
Protection au toucher	Oui	Couleur	blanc
Nombre des blocs de jonction pontés	2	Pas en mm (P)	25,5 mm
Type de montage	enfiché		

Classifications

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Caractéristiques générales

Couleur	blanc
---------	-------

Caractéristiques de raccordement

Pas en mm (P)	25,5 mm
---------------	---------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

SCM-I QV P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

How to install cross connection



Exemple d'utilisation

