


**FP IOT MD02 4EU S3 00000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques des passerelles industrielles pour l'IdO**

- Permet l'acquisition de données sur les machines et donne accès aux appareils de terrain et aux automates programmables PLC' via divers protocoles et interfaces
- Interfaces avec vos propres systèmes informatiques ainsi qu'avec les systèmes en nuage courants
- Réduction du trafic de données grâce à un prétraitement en périphérie via Node-RED de la norme ouverte IdO
- Télémaintenance sécurisée et aisée grâce au service d'accès à distance u-link de Weidmüller
- Intégration de la plupart des interfaces de communication courantes dans un petit format
- Plate-forme de programmation ouverte Node-RED avec un vaste soutien de la communauté

**Informations générales de commande**

Version	Boîtier IoT FieldPower®, LAN, IE Switch, Radio, IP54
Référence	<a href="#">8000058282</a>
Type	FP IOT MD02 4EU S3 00000
GTIN (EAN)	4064675384625
Qté.	1 pièce(s)

## FP IOT MD02 4EU S3 00000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	155 mm	Profondeur (pouces)	6,102 inch
Hauteur	521 mm	Hauteur (pouces)	20,512 inch
Largeur	228 mm	Largeur (pouces)	8,976 inch
Poids net	3 350 g		

## Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...40 °C
Humidité	5...95 % (sans condensation)		

## Entrée

Consommation de courant AC	0.5 A @ 230 V AC / 1.0 A @ 100 V AC	Courant à la mise sous tension	max. 40 A
Fusible amont recommandé	Fusible 2 A / DI 6 A, char. Disjoncteur automatique B 2...4 A, car. Disjoncteur automatique C	Fusible d'entrée (interne)	Oui
Plage de fréquence AC	45...65 Hz	Tension d'entrée (mode de tension d'entrée)	85...264 V AC (dérive thermique à 100 V AC), Alimentation externe 24 V en option

## Sortie

Technique de raccordement	PUSH IN	Tension de sortie	optional: max. 800 mA / 24 V
Type de tension de sortie	DC		

## FP IOT MD02 4EU S3 00000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Capacité de serrage

Données de connexion - barrette de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	PUSH IN	
Section du conducteur, rigide, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Conducteur section de raccordement, rigide, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	
Conducteur section de raccordement, semi-rigide, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Conducteur Section de raccordement, semi-rigide, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Conducteur section de raccordement, semi-rigide, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Conducteur section de raccordement, semi-rigide, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement du conducteur avec embout	Type d'embout	12 mm avec collier en plastique
	Norme	DIN 46228/1
	Section, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
	Section, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
	Type d'embout	12 mm avec collier en plastique
	Norme	DIN 46228/4
	Section, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
	Section, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
	Type d'embout	8 mm avec collier en plastique
	Norme	DIN 46228/1
	Section, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
	Section, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
	Type d'embout	8 mm avec collier en plastique
	Norme	DIN 46228/4
	Section, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
	Section, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Type d'embout	Cosses tubulaires doubles	
Section, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	
Section, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	

## Classifications

ETIM 6.0	EC001099	ETIM 7.0	EC001099
ETIM 8.0	EC001099	ETIM 9.0	EC001099
ECLASS 9.0	19-17-01-00	ECLASS 9.1	19-17-01-00
ECLASS 10.0	19-17-05-90	ECLASS 11.0	19-17-05-90
ECLASS 12.0	19-17-05-90	ECLASS 13.0	19-17-05-90

## Presse-étoupe

Matériau du presse-étoupe	Polyamide 6	Presse-étoupes, nombre	1
Zone de serrage du presse-étoupe, max.	12 mm	Zone de serrage du presse-étoupe, min.	6 mm

**FP IOT MD02 4EU S3 00000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Alimentation électrique**

Tension d'alimentation 24 V DC

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

**Données système**

Horloge temps réel	Capacité mémoire tampon (max. 5 jours)	Mémoire (Flash)	4 GB
Processeur	Dual Core ARM Cortex A9, 600 MHz		

**Caractéristiques générales**

Degré de protection	IP54	Instruction de montage	Vis du couvercle incluses
Matériau	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate, Polycarbonate	Couleur	noir, transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Fixation du couvercle	Vis TX20
Couple des vis du couvercle	2 Nm	Fixation du coffret	Pattes de fixation

**VPN**

u-link Service d'accès à distance basé sur OpenVPN via le cloud Weidmüller u-link

**Alimentation électrique**

Consommation de courant	Tension	24 V
	Courant	0,24 A
Courant à la mise sous tension	max. 40 A	
Plage de tension d'alimentation	Type de tension	DC
	Tension, min.	19,2 V
	Tension, max.	28 V
Tension d'alimentation	24 V DC	

**Conditions ambiantes**

Humidité	5...95 % (sans condensation)	Température de fonctionnement, max.	40 °C
Température de fonctionnement, min.	-20 °C	Température de stockage, max.	85 °C
Température de stockage, min.	-40 °C		

## FP IOT MD02 4EU S3 00000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Interfaces

Entrées digitales	2x, >10 V haut, <3,6 V bas ; max. 30 V DC	Nombre de ports	8x RJ45 10/100BaseT(X), 1x RS-232
Nombre de slots pour la carte SIM	1	Port USB	1x USB 2.0 (type A ; max. 500 mA)
Ports Ethernet	2	Ports RJ45	10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Raccordement pour antennes externes	SMA (prise)	Raccordement série	1x RS232/RS485
Sorties digitales	1x, 19,2 - 28 V haut ; max. 1 A	Type de fente pour carte SIM	Micro-SIM

## Caractéristiques techniques

Couleur	noir, transparent	Degré de protection	IP54
Matériau de base du boîtier	Polycarbonate renforcé de fibres de verre	Type de montage	Montage par vis, Pattes de fixation
Vitesse	Fast Ethernet		

## Données système

Horloge temps réel	Capacité mémoire tampon (max. 5 jours)	Memory (RAM)	1 GB, DDR3
Mémoire (Flash)	4 GB	Processeur	Dual Core ARM Cortex A9, 600 MHz

## Interface radio mobile

Bande de fréquences	LTE: 2100MHz (B1), 1800MHz (B3), 850MHz (B5), 2600MHz (B7), 900MHz (B8), 800MHz (B20), 2600MHz (B38), 2300MHz (B40), 2600MHz (B41), UMTS/WCDMA: 2100MHz (B1), 850MHz (B5), 900MHz (B8), GSM/GPRS/EDGE: 900MHz (B8), 1800MHz (B3)		
Module sans fil	Module sans fil multibande LTE/HSPA+ (4G/3G/2G) pour un accès internet sans fil rapide		
Vitesse de transmission des radios mobiles	Catégorie LTE	CAT 4	
	Taux de téléchargement, max.	150 Mbit/s	
	Taux de téléchargement, maximum	50 Mbit/s	

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	d6f9e3fe-Of29-41d1-a537-4e62eab21ef2

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

**FP IOT MD02 4EU S3 00000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">CE Declaration of Conformity Fieldpower® IoT box 4G</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Manual FieldPower® IoT radio EU size 3</a> <a href="#">2022.12.14 Security Advisory - Multiple IoT and control products affected by JavaScript injection vulnerability</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**Fiche de données**

**FP IOT MD02 4EU S3 00000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



## FP IOT MD02 4EU S3 00000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Tournevis droit



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Type	SDIS 0.6X3.5X100	Version	
Référence	<a href="#">2749810000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm	
GTIN (EAN)	4050118897012		
Qté.	1 pièce(s)		

### Embouts E6,3 - Torx®



Les embouts Weidmüller sont des embouts standard, dont la qualité, la diversité de la gamme et les performances sont impressionnantes. Weidmüller garantit grâce à un process de durcissement piloté par ordinateur une qualité de production constante. La haute qualité du matériau de sortie permet d'atteindre des valeurs de couple qui vont bien au-delà de ce que prescrivent les normes DIN concernées :

- DIN 5261 pour embouts PH/PZ,
- DIN 5263 pour embouts pour vis à tête fendue,
- Norme Camcar pour embouts TORX. Ceci implique une durée de vie importante à des couples élevés et, de ce fait, des conditions idéales pour les travaux standard.

#### Avantages du produit :

- Adapté pour tous les types de vis. Grâce à leur dureté de 59-61 HRC aussi bien adapté pour un fonctionnement manuel qu'automatique.
- Bonne tenue à l'usure d'où durée de vie élevée.
- Adaptation idéale aux vis DIN pour usure minimum et transmission optimale du couple.
- Fabrication et production sur la base de critères de qualité professionnelle élevée et constante selon les normes ISO en vigueur.

### Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 T20 X 150	Version	
Référence	<a href="#">2821510000</a>	Outils de montage	
GTIN (EAN)	4064675359050		
Qté.	50 pièce(s)		

## FP IOT MD02 4EU S3 00000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### coudé avec presse-étoupe

Connecteur débrochable RJ45 (sans outils) selon la norme CEI 60603-7-51.



### Informations générales de commande

Type	IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6	Version
Référence	<a href="#">1518100000</a>	Fiche RJ45 avec contacts de poinçonnage, coudé, 4x90°, Cat.5 (ISO/
GTIN (EAN)	4050118325232	IEC 11801), PROFINET
Qté.	1 pièce(s)	

### DMS PRO



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

### Informations générales de commande

Type	DMS PRO	Version
Référence	<a href="#">1479120000</a>	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118287011	
Qté.	1 pièce(s)	