

RS VERT SUPPLY LMF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Répartiteur de rail support DIN d'énergie

Distributeur d'énergie multiple dans l'armoire de distribution du compteur pour le rail profilé TS 35

- 2 mâles, avec code de couleur
- 230 V, IP 30
- Fusible de protection des modules 25 kA

Informations générales de commande

Référence	8000076874
Type	RS VERT SUPPLY LMF
GTIN (EAN)	4099986226586
Qté.	10 pièce(s)

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	29 mm	Profondeur (pouces)	1,142 inch
Hauteur	80,2 mm	Hauteur (pouces)	3,157 inch
Largeur	17,9 mm	Largeur (pouces)	0,705 inch
Poids net	22,7 g		

Températures

Température de stockage	-40...70 °C	Température de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0... 85 % (sans condensation)		

Classifications

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Caractéristiques de raccordement

Connecteur enfichable alimentation	SL 5.08HC/03/180B (pas de mâle central)	Distribution connecteurs pour circuits imprimés	LMF 5.08/03/180 (pas de mâle central)
------------------------------------	---	---	---------------------------------------

Caractéristiques nominales

Degré de protection	IP30	Tension de fonctionnement	230 V
Courant maximal par connexion à distribution	9,5 A	Corriente nominal total	19 A

Coordination de l'isolation (EN 60664-1)

Tension d'isolation nominale	250 V AC	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3	Contrôle de la tension d'impulsion (1,2/50 µs)	6 kV

Raccordement installation

Longueur de dénudage	10 mm	Plage de raccordement, max.	2,5 mm ²
Plage de raccordement, min.	0,12 mm ²	Section du conducteur max., AWG	AWG 12
Section du conducteur min., AWG	AWG 24	Type de la connexion	PUSH IN

Raccordement alimentation

Type de connexion	Raccordement enfichable
-------------------	-------------------------

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de
conformité

[EU Declaration of Conformity](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[EN Data Sheet](#)

[DE Data Sheet](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

