

WK K PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Lames de rechange pour tournevis dynamométriques

Emmanchement selon DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis
Référence	9918590000
Type	WK K PH2
GTIN (EAN)	4032248388967
Qté.	1 pièce(s)

WK K PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Poids net	22 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Lame amovible pour vis à tête cruciforme, forme PH, taille 2
--------------------------	--

Outils à couper

Forme	Cruciforme	Réglage du couple, max.	5,5 Nm
Taille	2	Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	2
longueur de la lame	175 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

WK K PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis dynamométrique



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de rechange.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de rechange en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B 107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

Informations générales de commande

Type	DMS MANUELL 2,0-7,0	Version
Référence	9918380000	Tournevis dynamométrique
GTIN (EAN)	4032248388349	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	DMS MANUELL 0,5-1,7	Version
Référence	9918370000	Tournevis dynamométrique
GTIN (EAN)	4032248388332	
Qté.	1 pièce(s)	