

## BL 3.50/08/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Hüvelyes csatlakozók húzókenyeges csavaros csatlakozással, 3,50 mm osztással rendelkező vezetékekhez. Az egységeken hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1639300000</a>                                                                                                                                        |
| Típus          | BL 3.50/08/90F SN BK BX                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)     | 4008190276843                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 54 Stück                                                                                                                                                          |
| Termékadatok   | IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14                                                                                            |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                             |

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 8:12:01 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 22,45 mm | Mélység (coll)   | 0,884 inch |
| Magasság    | 12 mm    | Magasság (coll)  | 0,472 inch |
| Szélesség   | 35 mm    | Szélesség (coll) | 1,378 inch |
| Nettó tömeg | 8,019 g  |                  |            |

## System Parameters

|                                         |                                         |                    |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Jel - BL/SL 3.50 sorozat       |                    |              |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                      |                    |              |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                    |                    |              |
| Raszter mm-ben (P)                      | 3,5 mm                                  |                    |              |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0,138 "                                 |                    |              |
| Vezeték kimeneti irány                  | 90°                                     |                    |              |
| Pólusszám                               | 8                                       |                    |              |
| L1, mm                                  | 24,5 mm                                 |                    |              |
| L1, inch                                | 0,965 "                                 |                    |              |
| Sorok száma                             | 1                                       |                    |              |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       |                    |              |
| Névleges keresztmetszet                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                     |                    |              |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               |                    |              |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |              |
| Védelmi osztály                         | IP20, teljesen felszerelve              |                    |              |
| Térfigati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                   |                    |              |
| Kódolható                               | Igen                                    |                    |              |
| Csupaszolási hossz                      | 6 mm                                    |                    |              |
| Biztosítócsavar                         | M 2                                     |                    |              |
| Csavarhúzó éle                          | 0,4 x 2,5                               |                    |              |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264                                |                    |              |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      |                    |              |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 7 N                                     |                    |              |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 5 N                                     |                    |              |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                  | Wire connection    |              |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0,2 Nm  |
|                                         |                                         |                    | max. 0,25 Nm |
|                                         | Forgatónyomaték típusa                  | Screw flange       |              |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0,15 Nm |
|                                         |                                         |                    | max. 0,2 Nm  |

## Anyagjellemzők

|                                            |          |                                          |                                         |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szigetelőanyag                             | PBT      | Szín                                     | fekete                                  |
| Színskála (hasonló)                        | RAL 9011 | Szigetelőanyag csoport                   | IIIa                                    |
| Küszönőképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200    | Szigetelés erőssége                      | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                     |
| UL 94 éghetőségi osztály                   | V-0      | Érintkező anyaga                         | Cu-ötvözet                              |
| Érintkező felület                          | ónozott  | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 4...8 µm Sn tűzi-mártó ónozással bevont |
| Tárolási hőmérséklet, min.                 | -40 °C   | Tárolási hőmérséklet, max.               | 70 °C                                   |
| Üzemi hőmérséklet, min.                    | -50 °C   | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 100 °C                                  |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.    | -30 °C   | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 100 °C                                  |

## BL 3.50/08/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges áram, maximális pólusszám  
( $T_u=20\text{ °C}$ )

10 A

Névleges áram, maximális pólusszám  
( $T_u=40\text{ °C}$ )

8 A

Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség  
osztályhoz / szennyezés mértékéhez

160 V

Névleges lökőfeszültség a II/2  
túlfeszültség osztályhoz / szennyezés  
mértékéhez

2,5 kV

Névleges lökőfeszültség a III/3  
túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés  
mértékéhez

2,5 kV

Névleges áram, min. pólusszám ( $T_u=20\text{ °C}$ )

12 A

Névleges áram, min. pólusszám  
( $T_u=40\text{ °C}$ )

10 A

Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség  
osztályhoz / szennyezés mértékéhez

320 V

Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség  
osztályhoz / szennyezés mértékéhez

160 V

Névleges lökőfeszültség a III/2  
túlfeszültség osztályhoz / szennyezés  
mértékéhez

2,5 kV

Rövid idejű határáram ellenállás

3 x 1 s mit 100 A

## Csomagolás

Csomagolás

Doboz

VPE hosszúság

350 mm

VPE szélesség

141 mm

VPE magasság

31 mm

## Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges  
csatlakozás, min.0,08 mm<sup>2</sup>Rögzítési tartomány, névleges  
csatlakozás, max.1,5 mm<sup>2</sup>Vezeték csatlakozási keresztmetszet  
AWG, min.

AWG 28

Vezeték csatlakozási keresztmetszet  
AWG, max.

AWG 14

Tömör, min. H05(07) V-U

0,2 mm<sup>2</sup>

Tömör, max. H05(07) V-U

1,5 mm<sup>2</sup>

Flexibilis, min. H05(07) V-K

0,2 mm<sup>2</sup>

Flexibilis, max. H05(07) V-K

1,5 mm<sup>2</sup>műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN  
46228 pt 4, min.0,2 mm<sup>2</sup>műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN  
46228 pt 4, max.1,5 mm<sup>2</sup>

érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.

0,2 mm<sup>2</sup>

érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.

1,5 mm<sup>2</sup>

Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm

## Műszaki adatok

|                    |                                    |                      |                              |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Rögzíthető vezeték | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás              |
|                    |                                    | névleges             | 0,5 mm <sup>2</sup>          |
|                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm                |
|                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,5/12 OR</a>   |
|                    |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                |
|                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,5/6</a>       |
|                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás              |
|                    |                                    | névleges             | 0,75 mm <sup>2</sup>         |
|                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm                |
|                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,75/12 W</a>   |
|                    |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                |
|                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,75/6</a>      |
|                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás              |
|                    |                                    | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>            |
|                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm                |
|                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,0/12 GE</a>   |
|                    |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                |
|                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,0/6</a>       |
|                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás              |
|                    |                                    | névleges             | 0,25 mm <sup>2</sup>         |
|                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm                |
|                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,25/10 HBL</a> |
|                    |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 5 mm                |
|                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,25/5</a>      |
|                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás              |
|                    |                                    | névleges             | 0,34 mm <sup>2</sup>         |
|                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm                |
|                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,34/10 TK</a>  |

Hivatkozási szöveg

A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

Intézet (CSA)



Tanúsítvány száma (CSA)

154685-1318353

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V                                                      |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA)       | 10 A                                                       |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 28                                                     |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V  |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 14 |

## BL 3.50/08/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR)



Tanúsítvány száma (UR)

E60693

|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V                                                      |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)       | 8 A                                                        |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 28                                                     |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)       | 8 A    |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 14 |

## Típusvizsgálatok

|                                                |                |                                                                                                         |                             |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága                    | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint        |                             |
|                                                | Teszt          | eredetjelölés, típusazonosítás, SEV tanúsítvány, CSA tanúsítvány                                        |                             |
|                                                | Kiértékelés    | elérhető                                                                                                |                             |
|                                                | Teszt          | tartósság                                                                                               |                             |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                  |                             |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhető) | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN IEC 60512 szabvány, 7. rész, 5 / 05.94 szakasz |                             |
|                                                | Teszt          | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel                                                                     |                             |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                  |                             |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet               | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.99 szakasz   |                             |
|                                                | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | tömör, 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | sodrott 0,2 mm <sup>2</sup> |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | tömör, 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | sodrott 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 28/1                    |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 28/19                   |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 16/1                    |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                        | AWG 16/19                   |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                  |                             |

## BL 3.50/08/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                                             |                |                                              |                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |                              |
|                                                             | Követelmény    | 0,2 kg                                       |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/1                     |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/19                    |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Követelmény    | 0,3 kg                                       |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | 2 × AWG 24/1                 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | 2 × AWG 24/19 érvéghüvellyel |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Követelmény    | 0,4 kg                                       |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 1,5 mm <sup>2</sup>   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 16/7                     |
| Kihúzási vizsgálat                                          | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz |                              |
|                                                             | Követelmény    | ≥5 N                                         |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/1                     |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/19                    |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Követelmény    | ≥10 N                                        |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | 2 × AWG 24/1                 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | 2 × AWG 24/19 érvéghüvellyel |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Követelmény    | ≥40 N                                        |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U1.5                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K1.5                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 16/7                     |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Műszaki adatok

## Fontos megjegyzés

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"><li>• További változatok külön kérésre</li><li>• Aranyozott érintkező felület külön kérésre</li><li>• Vezeték max. külső átmérője: 2,9 mm</li><li>• Vezeték max. külső átmérője: 2,9 mm</li><li>• Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1</li><li>• Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4</li><li>• P a rajzon = osztás</li><li>• A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.</li><li>• Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt</li><li>• A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalom, 36 hónap</li></ul> |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693      |

## Letöltések

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kiadványok                                  | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a><br><a href="#">FL BUILDING SAFETY EN</a><br><a href="#">FL APPL LED LIGHTING EN</a><br><a href="#">FL INDUSTR.CONTROLS EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL HEATING ELECTR EN</a><br><a href="#">FL APPL INVERTER EN</a><br><a href="#">FL BASE STATION EN</a><br><a href="#">FL ELEVATOR EN</a><br><a href="#">FL POWER SUPPLY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |

## BL 3.50/08/90F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

### Product image



### Dimensional drawing



### Graph



### Graph





## BL 3.50/08/90F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek

**Csakis azokat csatlakoztatja, amelyeket csatlakoztatni kell: a megfelelő csatlakozót a megfelelő helyre.**

A kódoló elemek és a lezáró eszközök világosan hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási folyamat és a működtetés során

A kódoló elemek és a lezáró eszközök az összeszerelés előtt vagy a kábelek összeszerelésének fázisában kerülnek behelyezésre. A Weidmüller alternatíva: online konfigurálható a változás konfigurátorral a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A csatlakozóelemeket ezentúl nem lehet pontatlanul összeszerelni, vagy helytelenül csatlakoztatni.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nincsenek működési hibák a használat során.

## Általános rendelési adatok

| Típus          | BL SL 3.5 KO OR            | Változat                                                          | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1693430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190867447              | Pólusszám: 1                                                      |              |            |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                   |              |            |
| Típus          | BL SL 3.5 KO SW            | Változat                                                          | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1610100000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete,       |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190187637              | Pólusszám: 1                                                      |              |            |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                   |              |            |

WEITERGABE SOWIE Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder geschmacksmustereintragung vorbehalten.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.

© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING



|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 24 | 80,50  | 3,169     |
| 23 | 77,00  | 3,031     |
| 22 | 73,50  | 2,894     |
| 21 | 70,00  | 2,756     |
| 20 | 66,50  | 2,618     |
| 19 | 63,00  | 2,480     |
| 18 | 59,50  | 2,343     |
| 17 | 56,00  | 2,205     |
| 16 | 52,50  | 2,067     |
| 15 | 49,00  | 1,929     |
| 14 | 45,50  | 1,791     |
| 13 | 42,00  | 1,654     |
| 12 | 38,50  | 1,516     |
| 11 | 35,00  | 1,378     |
| 10 | 31,50  | 1,240     |
| 9  | 28,00  | 1,102     |
| 8  | 24,50  | 0,965     |
| 7  | 21,00  | 0,827     |
| 6  | 17,50  | 0,689     |
| 5  | 14,00  | 0,551     |
| 4  | 10,50  | 0,413     |
| 3  | 7,00   | 0,276     |
| 2  | 3,50   | 0,138     |
| n  | L1[mm] | L1 [Inch] |

BL 3.50/05/90F

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|               |                                                               |             |              |                |                                                           |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--|
|               | METRIC TOLERANCES:<br>X. = ±0.3<br>X.X = ±0.1<br>X.XX = ±0.05 |             |              |                | CAT.NO.: . . . . .                                        |  |
|               | 60340/0<br>15.09.11 HELIS_MA 01                               |             | MODIFICATION |                | <b>Weidmüller</b>                                         |  |
|               |                                                               | DRAWN       | 24.07.2003   | KOWOLLIK_R     | <b>BL 3.50/.. /90...</b><br>BUCHSENSTECKER<br>FEMALE PLUG |  |
|               |                                                               | RESPONSIBLE |              | LANG_T         |                                                           |  |
| SCALE: 5/1    |                                                               | CHECKED     | 15.09.2011   | RIEPENHAUSEN_H |                                                           |  |
| SUPERSEDES: . |                                                               | APPROVED    |              | HECKERT_M      |                                                           |  |

DRAWING NO. **C 21346** SHEET 02 OF 03 SHEETS  
ISSUE NO. **15**