

## KV 29-M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

Verzió	VG H (HDC felezett tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1656430000</a>
Típus	KV 29-M
GTIN (EAN)	4008190409449
Qty.	10 Stück

## KV 29-M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Nettó tömeg	37,67 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
-------------------	----------------

## Általános információk

AF 1. méret	37 mm	AF 2. méret	37 mm
AF mérete	37 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Halogén	Igen	Horony többrétegű tömítés, 1. átmérő	18 mm
Horony többrétegű tömítés, 2. átmérő	21 mm	Horony többrétegű tömítés, 3. átmérő	24 mm
Horony többrétegű tömítés, 4. átmérő	27 mm	Kábel külső átmérője, max.	27 mm
Kábel külső átmérője, min.	18 mm	Külső menet	PG 29
Menet hossza	8 mm	Menetemelkedés	1,59 mm
O-gyűrű	NBR	Tömszelencék	PG, PG 29
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	NBR
Védelmi osztály	IP65	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	