

VG H M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG H (HDC felezett tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1921740000
Típus	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
Qty.	25 Stück

VG H M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	11,5 mm	Magasság (coll)	0,453 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Nettó tömeg	18,76 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
-------------------	----------------

Általános információk

AF 1. méret	25 mm	AF 2. méret	25 mm
AF mérete	25 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Halogén	Igen	Horony többrétegű tömítés, 1. átmérő	8,5 mm
Horony többrétegű tömítés, 2. átmérő	11,5 mm	Horony többrétegű tömítés, 3. átmérő	14,5 mm
Horony többrétegű tömítés, 4. átmérő	18 mm	Kábel külső átmérője, max.	18 mm
Kábel külső átmérője, min.	8,5 mm	Külső menet	M 25
Menet hossza	8 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
O-gyűrű	NBR	Tömszelencék	metrikus, M 25
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	NBR
Védelmi osztály	IP65	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	