

## SAIE-M12BB-4S-9/14SMT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Weidmüller is one of the industry's leading international providers of connectors. An important mainstay in this product family are the circular connectors, which Weidmüller groups under the product name SAI. In the development of SAI products, Weidmüller engineers have always concentrated on achieving rational, cost-effective installation concepts, and – in cooperation with major users – have supplied the markets with well-conceived products which set standards in terms of functionality and quality across the globe. The best examples are the new power distributors with S and T coded M12. These modules are characterised by particularly high currents and voltages. This enables them to also be used, for example, with three-phase motors.

## Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: M 14, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	<a href="#">2423680000</a>
Típus	SAIE-M12BB-4S-9/14SMT
GTIN (EAN)	4050118432176
Qty.	25 Stück

## SAIE-M12BB-4S-9/14SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 9,36 g

## Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Ház felülete	nikkelezett
Házak	M12 aljzat
Kódolás	B kódolású
Pólusszám	4
Rögzítőmenet	M14
Szerelési magasság	9 mm
Árnyékolás csatlakozás	Igen
Névleges feszültség	250 V
Névleges feszültség	250 V (4 pólusú) / 60 V (5 pólusú)
Névleges áram	4 A
Névleges áram	4 A
Hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	Au (arany)
Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
Csatlakozási menet	M12
Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 Nm
Felerősítő menet	M 14
Meghúzási nyomaték	max. 1,2 Nm
Rögzítési nyomatéktartomány	1.2 Nm
Felszerelés NYÁK-ra	SMD-forrasztott csatlakozás
Szigetelés erőssége	100 MΩ
Szenyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)
Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Záróanya anyaga	Nikkelezett CuZn
Peremes szerelésű ház anyaga	Nikkelezett CuZn

## Általános információk

Pólusszám	4	Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
Csatlakozási menet	M12	Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkező felület	Au (arany)	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

## Anyagjellemzők

Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	Au (arany)
------------------	------------	-------------------	------------

## Rendszerparaméterek

Felszerelés NYÁK-ra	SMD-forrasztott csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Pólusszám	4	Szigetelés erőssége	100 MΩ
Védelmi osztály	IP67	Érintkezősorok száma	1

## SAIE-M12BB-4S-9/14SMT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9,1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAIE-M12BB-4S-9/14SMT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

## Méretrajz



## Póluskiosztás



## NYÁK kivitel

