

CABTITE SE 12-13 SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védeettséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| Rendelési szám | 2584590000 |
| Típus | CABTITE SE 12-13 SML GY |
| GTIN (EAN) | 4050118615746 |
| Qty. | 10 Stück |

CABTITE SE 12-13 SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 17,7 mm | Mélység (coll) | 0,697 inch |
| Magasság | 20,3 mm | Magasság (coll) | 0,799 inch |
| Szélesség | 20,3 mm | Szélesség (coll) | 0,799 inch |
| Nettó tömeg | 4,4 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...90 °C |
|-------------------|----------------|

General information

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| Anyag | TPE | Halogén | Nem |
| Kábel külső átmérője, max. | 13 mm | Kábel külső átmérője, min. | 12 mm |
| Sealing element | 1 small sealing element | Szilikon | Nem |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Védelmi osztály | IP66 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000879 | ETIM 7.0 | EC000879 |
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 9,1 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 |

Letöltések

| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | EU Declaration of Conformity - Cable entry system |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Cabtite Installation Instructions |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |