

IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ケーブルラグ対応絶縁スリーブにより、アプリケーション内の定格電圧を増加させることができます。

一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, 絶縁スリーブ
注文番号	0386160000
種別	IH 4.8 DB
GTIN (EAN)	4008190141004
数量	100 Stück

IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.197 inch
高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.866 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.276 inch
正味重量	0.34 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-50 °C...
連続動作温度、最大	100 °C		

UL評価データ

証明書番号 (UR)	E60693
------------	--------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	PA 66	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装
-----------	-----	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可	
----	-------------------------------------------------------------------------------------

ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 7:09:31 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。