

ZB 4K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

バスバータップは絶縁されているため、片手でのフィンガーセーフを提供します。一方で、色分け絶縁は、中立導体や PE などの各電位を示します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | クランピングヨーク (バスバー) |
| 注文番号 | 0475310000 |
| 種別 | ZB 4K SW |
| GTIN (EAN) | 4008190008406 |
| 数量 | 50 Stück |

ZB 4K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 20.4 mm | 奥行き (インチ) | 0.803 inch |
| 高さ | 19 mm | 高さ (インチ) | 0.748 inch |
| 幅 | 7 mm | 幅 (インチ) | 0.276 inch |
| 正味重量 | 3.72 g | | |

温度

| | |
|--------|---|
| 動作温度範囲 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
|--------|---|

CSA評価データ

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|--------|
| 証明書番号 (CSA) | 12400-237 | 配線の最大断面 (CSA) | 10 AWG |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG | | |

UL評価データ

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 導体サイズフィールド配線最大 (UR) | 12 AWG | 導体サイズフィールド配線最小 (UR) | 20 AWG |
| 導体サイズ工場配線最大 (UR) | 12 AWG | 導体サイズ工場配線最小 (UR) | 20 AWG |
| 証明書番号 (UR) | E60693 | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 接続方式 | クランピングヨーク | 締付けトルク、最小 | 1.2 Nm |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm ² | 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² |
| 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² | 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 6 mm ² |

システム仕様

| | |
|-------|-----------------|
| バージョン | バスバー 10 x 3 mm用 |
|-------|-----------------|

全般

| | |
|---------|-----------------|
| 設置アドバイス | フィードスルー (プッシング) |
|---------|-----------------|

寸法

| | |
|-------------|-------|
| TS 35 オフセット | 41 mm |
|-------------|-------|

材料データ

| | | | |
|----|------|-----|----|
| 材質 | スチール | 絶縁材 | PA |
| 色 | 黒色 | | |

ZB 4K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

評価データ IECEx/ATEX

| | | | |
|--------|---|-------------------|----------|
| 動作温度範囲 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Ex 2014/34/EU ラベル | II 2 G D |
| 安全上の注意 | <p>Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.</p> <p>When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.</p> <p>List of restrictions: The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.</p> | | |

追加の技術データ

| | | | |
|--------|------|---------|-----------------|
| 取り付け方式 | ねじ込み | 設置アドバイス | フィードスルー (ブッシング) |
|--------|------|---------|-----------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-46 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-46 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-16 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

作成日 2024/07/04 7:53:50 CEST

ZB 4K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E60693 |
| 証明書番号 (cURusEX) | E184763 |

ダウンロード

| | |
|--------------|---|
| 承認/証明書/適合証明書 | Attestation of Conformity UKCA Attestation of conformity UKCA Certificate |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |