

## ZB 4K GE/GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

バスバータップは絶縁されているため、片手でのフィンガーセーフを提供します。一方で、色分け絶縁は、中立導体や PE などの各電位を示します。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 6 mm, M 3, スチール
注文番号	<a href="#">0475360000</a>
種別	ZB 4K GE/GN
GTIN (EAN)	4008190188047
数量	50 Stück

作成日 2024/10/02 7:47:36 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZB 4K GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	20.4 mm	奥行き (インチ)	0.803 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	3.72 g		

## 温度

動作温度範囲	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
--------	---

## CSA評価データ

証明書番号 (CSA)	12400-237	配線の最大断面 (CSA)	10 AWG
配線の最小断面 (CSA)	26 AWG		

## UL評価データ

導体サイズフィールド配線最大 (UR)	12 AWG	導体サイズフィールド配線最小 (UR)	20 AWG
導体サイズ工場配線最大 (UR)	12 AWG	導体サイズ工場配線最小 (UR)	20 AWG
証明書番号 (UR)	E60693		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ	M 3	接続方式	クランピングヨーク
締め付けトルク、最小	1.2 Nm	被覆剥き長さ	16 mm
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm <sup>2</sup>

## システム仕様

バージョン	バスバー 10 x 3 mm用
-------	-----------------

## 全般

設置アドバイス	フィードスルー (プッシング)
---------	-----------------

## 寸法

TS 35 オフセット	39 mm
-------------	-------

## 材料データ

材質	スチール	絶縁材	PA
色	銀色		

## ZB 4K GE/GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U
最大導体断面積 (ATEX)	4 mm <sup>2</sup>
動作温度範囲	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Ex 2014/34/EU ラベル

証明書番号 (IECEx)	IECExULD13.0005U
最大導体断面積 (IECEx)	4 mm <sup>2</sup>
マーキング EN 60079-7	

安全上の注意 Ex eb II C Gb

Installation instructions:  
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.  
When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.  
List of restrictions:  
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

II 2 G D

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング)
--------	------	---------	-----------------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16
ECLASS 14.0	27-25-01-16		

作成日 2024/10/02 7:47:36 CEST

## ZB 4K GE/GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



CURUSEX ATEX

IECEX

UKCA-EX



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693
証明書番号 (cURusEX)	E184763

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Attestation of Conformity</a> <a href="#">UKCA Attestation of conformity</a> <a href="#">ATEX Certificate</a> <a href="#">IECEX Certificate</a> <a href="#">UKCA Certificate</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Installation Instruction</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>