

ZBE 6K GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



バスバータップは絶縁されているため、片手でのフィンガーセーフを提供します。一方で、色分け絶縁は、中立導体や PE などの各電位を示します。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク (バスバー)
注文番号	0525960000
種別	ZBE 6K GE/GN
GTIN (EAN)	4008190145026
数量	50 Stück

ZBE 6K GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	19.5 mm	奥行き (インチ)	0.768 inch
高さ	22.5 mm	高さ (インチ)	0.886 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	10.28 g		

温度

動作温度範囲	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
--------	---

CSA評価データ

証明書番号 (CSA)	12400-237	配線の最大断面 (CSA)	8 AWG
配線の最小断面 (CSA)	22 AWG		

UL評価データ

導体サイズフィールド配線最大 (UR)	10 AWG	導体サイズフィールド配線最小 (UR)	14 AWG
導体サイズ工場配線最大 (UR)	10 AWG	導体サイズ工場配線最小 (UR)	14 AWG
証明書番号 (UR)	E60693		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ	M 4	接続方式	クランピングヨーク
締め付けトルク、最小	1.2 Nm	被覆剥き長さ	19 mm
配線接続断面、ソリッドコア、最小	1 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	10 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	1.5 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	10 mm ²

システム仕様

バージョン	バスバー 10 x 3 mm用
-------	-----------------

全般

設置アドバイス	バスバー、直接実装
---------	-----------

材料データ

材質	スチール	絶縁材	PA
色	黄色、緑色		

ZBE 6K GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U
最大導体断面積 (ATEX)	6 mm ²
動作温度範囲	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Ex 2014/34/EU ラベル

証明書番号 (IECEx)	IECExULD13.0005U
最大導体断面積 (IECEx)	6 mm ²
マーキング EN 60079-7	

安全上の注意 Ex eb II C Gb

Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.
When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.
List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

II 2 G D

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	設置アドバイス	バスバー, 直接実装
--------	------	---------	------------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

作成日 2024/07/04 7:22:45 CEST

ZBE 6K GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Attestation of Conformity UKCA Attestation of conformity ATEX Certificate IECEX Certificate UKCA Certificate
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Installation Instruction Storage Conditions Terminal Blocks
カタログ	Catalogues in PDF-format