

ZB 16 ZKSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



非絶縁バスバーのタップオフ端子には、バスバー上の導体を接続する省スペース仕様のオプションが用意されています。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 16 mm ² , 幅: 10 mm, M 4, スチール
注文番号	0316600000
種別	ZB 16 ZKSC
GTIN (EAN)	4008190145989
数量	50 Stück

作成日 2024/08/27 20:18:33 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZB 16 ZKSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	24 mm	奥行き (インチ)	0.945 inch
高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.63 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	7.52 g		

CSA評価データ

証明書番号 (CSA)	12400-237	配線の最大断面 (CSA)	6 AWG
配線の最小断面 (CSA)	12 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ	M 4	クランプ範囲、最大	25 mm ²
クランプ範囲、最小	2.5 mm ²	接続断面、撚線、最大	25 mm ²
接続断面、撚線、最小	16 mm ²	接続方式	クランピングヨーク
締め付けトルク、最小	2.6 Nm	被覆剥き長さ	16 mm
配線接続断面、ソリッドコア、最小	2.5 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	16 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	2.5 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	16 mm ²

システム仕様

バージョン	バスバー 10 x 3 mm用
-------	-----------------

全般

設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング)
---------	-----------------

寸法

TS 35 オフセット	39 mm
-------------	-------

材料データ

材質	スチール	色	銀色
----	------	---	----

評価データ

定格断面	16 mm ²
------	--------------------

ZB 16 ZKSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (IECEx)	IECExULD13.0005U	最大導体断面積 (IECEx)	16 mm ²
安全上の注意	<p>Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.</p> <p>When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.</p> <p>List of restrictions: The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.</p>		

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	設置アドバイス	フィードスルー (プッシング)
--------	------	---------	-----------------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16
ECLASS 14.0	27-25-01-16		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/08/27 20:18:33 CEST

ZB 16 ZKSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURusEX)	E184763

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Attestation of Conformity UKCA Attestation of conformity ATEX Certificate IECEx Certificate UKCA Certificate
エンジニアリングデータ	CAD data – 41549_ZB_16_ZKSC_DXF.dxf CAD data – STEP
ユーザ文書	Installation Instruction StorageConditionsTerminalBlocks NTI ZB WBBD
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	