

ZB 4G GN/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



バスバータップは絶縁されているため、片手でのフィンガーセーフを提供します。一方で、色分け絶縁は、中立導体や PE などの各電位を示します。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク (バスバー)
注文番号	0322160000
種別	ZB 4G GN/GE
GTIN (EAN)	4008190014278
数量	50 Stück

ZB 4G GN/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
高さ	19.5 mm	高さ (インチ)	0.768 inch
幅	7.4 mm	幅 (インチ)	0.291 inch
正味重量	4.948 g		

温度

動作温度範囲	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
--------	---

UL評価データ

導体サイズフィールド配線最大 (UR)	12 AWG	導体サイズフィールド配線最小 (UR)	20 AWG
導体サイズ工場配線最大 (UR)	12 AWG	導体サイズ工場配線最小 (UR)	20 AWG
証明書番号 (UR)	E60693		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

クランプネジ	M 3	接続方式	クランピングヨーク
被覆剥き長さ	16 mm	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm ²		

システム仕様

バージョン	バスバー 10 x 3 mm用, 継続旋回
-------	-----------------------

全般

設置アドバイス	フィードスルー (プッシング)
---------	-----------------

材料データ

材質	スチール	絶縁材	PA
色	銀色		

ZB 4G GN/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U
最大導体断面積 (ATEX)	4 mm ²
動作温度範囲	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Ex 2014/34/EU ラベル

証明書番号 (IECEX)	IECEXULD13.0005U
最大導体断面積 (IECEX)	4 mm ²
マーキング EN 60079-7	

安全上の注意 Ex eb II C Gb

Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.
When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.
List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

II 2 G D

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング)
--------	------	---------	-----------------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

作成日 2024/07/04 7:04:14 CEST

ZB 4G GN/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

承認

認可

CURUSEX ATEX

IECEX

UK
CA

ROHS 適合

UL File Number Search UL ウェブサイト

証明書番号 (UR) E60693

証明書番号 (cURusEX) E184763

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Attestation of Conformity](#)[UKCA Attestation of conformity](#)[ATEX Certificate](#)[IECEX Certificate](#)[UKCA Certificate](#)エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)ユーザ文書 [Installation Instruction](#)
[Storage Conditions](#)[Terminal Blocks](#)カタログ [Catalogues in PDF-format](#)