

SAIS-3/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術により、フェール端子を使用して、導体を接続素子に差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続もサポートする、従来の最も安価な接続技術です。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12, ピン、ストレート
注文番号	1021480000
種別	SAIS-3/9
GTIN (EAN)	4032248734771
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 9:22:10 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIS-3/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 22 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブル直径	4...6 mm (PG7) / 6...8 mm (PG9)	ケーブル直径、最大	8 mm
ケーブル直径、最小	6 mm	コーディング	A-coded
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C	ハウジング主要材質	PA
プラグング回数	≥ 50	保護度合い	IP67
定格電圧	250 V	定格電流	4 A
導体断面、最大	0.75 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²
接続断面積、最大	0.75 mm ²	接続断面積、最小	0.14 mm ²
接続方式	ねじ接続	接触表面	CuSnZn
極数	3	汚染度	3
絶縁耐性	10 ⁸ Ω		

一般情報

極数	3	接続 1	M12
接続 2	ねじ	項目説明	SAIS / SAIB
ハウジング主要材質	PA	接続スレッド	M12
接触表面	CuSnZn	保護度合い	IP67
プラグング回数	≥ 50		

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus) E307231

作成日 2024/07/04 9:22:10 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIS-3/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

極スキーム

