

THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 40 x 60 mm
注文番号	1244760000
種別	THM PA 60/40 WS
GTIN (EAN)	4050118032567
数量	1 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/07/29 13:38:42 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.575 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.362 inch
正味重量	773 g		

温度

動作温度範囲	-40...70 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	HB	
アークごとの数	2,000	
パッケージ単位あたりマーカース数	供給フォーム	ラベルリール
ロールあたりの数	2,000	
動作温度範囲	-40...70 °C	
動作温度範囲、最大	70 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
印刷方法	熱伝達	
幅	60 mm	
接着剤	永久アクリル共重合体	
材質	紙	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベルリール = デバイスマーカー	

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	