

SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
注文番号	1170290000
種別	SAI-M23-KSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962242
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:14:33 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 134 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブル直径、最大	12 mm	ケーブル直径、最小	7 mm
シールド接続	はい	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +125 °C
ハウジング主要材質	亜鉛合金	プラグング回数	> 1000
保護度合い	IP67, IP69K	汚染度	3

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接点のないインサート



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-SE-L-4/4	バージョン
注文番号	1170380000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962518	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-L-6	バージョン
注文番号	1170370000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962266	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-SE-L-6	バージョン
注文番号	1170350000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248962303	
数量	1 Stück	
種別	SAI-M23-BE-L-4/4	バージョン
注文番号	1995810000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
GTIN (EAN)	4032248925674	
数量	1 Stück	

Cable connector

