

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Klippon® TB エンクロージャーの範囲は、最も困難な環境条件下でも優れた性能特性を提供します。また、プロセス業界や発電業界で見られる、爆発可能性を有する環境での厳格な要件にも準拠しています。Klippon®TB FS エンクロージャーの対象範囲は、すでに市場をリードしている品揃えをさらに改善します。

Klippon®TB FS エンクロージャーの対象範囲は、次の特長を備えています：

- 12 種のサイズおよび 3 種の標準深度が利用可能
- 最大 4 枚のグラウンドプレートを搭載可能
- ガasket が圧縮に対して保護されている
- シール区域の外側のカバーロック
- 温度性能の向上
- IP66 / IP67 保護
- エンクロージャーカバーおよびベースの接地用ピン
- 溶接加工済み取り付けフット

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空エンクロージャー, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 762 mm, 幅: 508 mm, 深さ: 200 mm, グラウンドプレート: 下部, 左, 右, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 電解研磨仕上, 銀色 |
| 注文番号 | 1196580000 |
| 種別 | KTB FS 765020 S4E3 |
| GTIN (EAN) | 4032248979516 |
| 数量 | 1 Stück |

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|-----------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 200 mm | 奥行き (インチ) | 7.874 inch |
| 高さ | 762 mm | 高さ (インチ) | 30 inch |
| 幅 | 508 mm | 幅 (インチ) | 20 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 508 mm | 取付寸法 - 幅 | 564 mm |
| 正味重量 | 19,080 g | | |

温度

| | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 動作温度 | 備考：常温（サービス） | 105 °C以上で使用した場合のIP 66保護に限定します。 |
| -60 °C...135 °C | | |

ケーブルグランド、上/下

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 70 | M16 | 48 |
| M20 | 32 | M25 | 26 |
| M32 | 14 | M40 | 12 |
| M50 | 5 | M63 | 4 |
| M75 | 3 | | |

ケーブルグランド、右

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 64 |
| M20 | 40 | M25 | 34 |
| M32 | 18 | M40 | 14 |
| M50 | 6 | M63 | 6 |
| M75 | 4 | | |

ケーブルグランド、左

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 64 |
| M20 | 40 | M25 | 34 |
| M32 | 18 | M40 | 14 |
| M50 | 6 | M63 | 6 |
| M75 | 4 | | |

ハウジングの接地

| | |
|---------------|--|
| 接地、エンクロージャ、内部 | エンクロージャ本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアースタッド、本体エンクロージャ内の連続型M10アースタッド |
|---------------|--|

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般な情報

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| AF サイズ | 10 mm | PE ボルトの位置 | エンクロージャ側C |
| アクセス開口部：高さ | 710 mm | アクセス開口：幅 | 456 mm |
| エンクロージャ付属品 | 11 mm孔付属溶接取り付けフット4本（スロット付属フット2本、十字形フット2本） | カバー素材厚み | 1.5 mm |
| グラウンドプレート | 下部, 左, 右 | シール材 | シリコン |
| フランジプレート | はい | フランジプレート取付 | M6六角ねじ、10 SW |
| フランジ素材厚み | 3 mm | ボックス寸法 | 690 x 920 x 290 |
| 使用範囲 | 爆発危険区域, プロセス業界, 石油/ガス産業, 化学工業, 海上, 陸上 | 保護度合い | IP66, IP67 |
| 保護等級 (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | 全体寸法 | 773x 589 x 208.5 |
| 動作温度、最大 | 135 °C | 動作温度、最小 | -60 °C |
| 最大ペイロード | 155 kg | 材質 | ステンレススチール 1.4404 (316L) |
| 標準 | DIN EN 62208 - 空筐体規格, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | 注：保護等級 | 105 °C を超える温度範囲で使用する場合、IP 保護は IP 66 に制限されます。 |
| 積分固定 | スタッドボルトM6内側（メス型）ねじx4、6、または9 | 筐体素材厚 | 1.5 mm |
| 蓋のねじ数 | 8 | 蓋ネジ用トルク | 2.5 Nm |
| 蓋付け | M6六角穴付きボルト SW10 | 衝撃耐性 | 7 J ATEXバージョン, 10 J バージョン標準 |
| 表面仕上 | 電解研磨仕上 | | |

垂直アセンブリ

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x67 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x56 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x132 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x42 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 4x111 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x83 |

水平アセンブリ

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 5x42 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x35 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x82 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x26 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 6x69 | WDU 6 / ZDU 6 | 5x52 |

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

証明書番号の格納装置

| DoC LVD (適合宣言番号) | | 承認条件 | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| | DE PS261X 160412 001ISS03 | | |
| 証明書番号UL 508A | E223801 | 証明書番号UL Haz.Loc. | E223792 |
| 証明書番号UL Ord.Loc. | E243298 | 証明書番号UL端子箱 | E223792 |
| 証明書番号、空エンクロージャー (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | 証明書番号、空エンクロージャー (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| 証明書番号、空エンクロージャー (INMETRO) | LMP 21.0016U | 証明書番号、端子ボックス (AEx) | E223792 |
| 証明書番号、端子ボックス (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | 証明書番号、端子ボックス (IECEX) | IECEXIBE14.0013 |
| 証明書番号、端子ボックス (INMETRO) | LMP 21.0017 | 証明書番号が空のエンクロージャ (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 |
| 証明書番号端子箱 (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X | 証明書番号電子箱 (NEPSI) | 2020322303003289 |
| 証明書番号 (ATEX) | KEMA10ATEX0046U | 証明書番号 (IECEX) | IECEXKEM10.0015U |
| 証明書番号 (INMETRO) | IEX13.0006U | 証明書番号 (cULus) | E256877 |
| 認証書番号 (DNV) | TAE000013S | 適合の減衰番号AoC | DE PS261X 160309 001ISS06 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus) | E256877 |

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](#)
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](#)
[CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVOLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... \(KTb FS\), TB MH... \(KTb MH\), TB QL... \(KTb QL\) \(Rev.02\)](#)
[Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](#)
[UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 001ISS00](#)
[IBEXU14ATEX1028U](#)
[IBEXU14ATEX1050](#)
[IECEXIBE14.0004U](#)
[IECEXIBE14.0013](#)
[TAE000013S](#)
[IECEXPTB11.0071](#)
[PTB11ATEX2019](#)
[16-AV4BO-245X](#)
[P4610581_1](#)
[24-01-100099/E24-01-102546/NB10](#)
[CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](#)
[EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](#)
[UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00](#)

| | |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| 入札仕様書 | Klippon TB FS 765020 S4E3_1196580000_DE Klippon TB FS 765020 S4E3_1196580000_EN Klippon TB FS 765020 S4E3_1196580000_NL |
| ユーザ文書 | Assembly guidelines - empty enclosures |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローチャー | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN |

作成日 2024/09/04 1:27:21 CEST


KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ドキュメントホルダー



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

ドキュメントホルダー

：エンクロージャー内のドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DOHA KTB A4 S2 R | バージョン |
| 注文番号 | 1252730000 | Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ: 200 mm, 幅: 240 mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール |
| GTIN (EAN) | 4050118045383 | 1.4301, 鏡面研磨, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | DOHA KTB A6 S2 R | バージョン |
| 注文番号 | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ: 110 mm, 幅: 130 mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | 1.4301, 鏡面研磨, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | DOHA KTB A5 S2 R | バージョン |
| 注文番号 | 1252750000 | Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ: 150 mm, 幅: 180 mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール |
| GTIN (EAN) | 4050118045390 | 1.4301, 鏡面研磨, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |

奥行 7.5 mm



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | TS35X7.5 ST KTB7650 HOR | バージョン |
| 注文番号 | 8000006728 | レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 447 mm, スロットなし, スチール, ガル |
| GTIN (EAN) | 4050118653014 | パニ垂鉛メッキおよび不動態化 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | TS35X7.5 ST KTB7650 VER | バージョン |
| 注文番号 | 8000006717 | レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 693 mm, スロットなし, スチール, 垂鉛 |
| GTIN (EAN) | 4050118652956 | めっき, クロムメッキ |
| 数量 | 20 Stück | |

作成日 2024/09/04 1:27:21 CEST

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

奥行 15 mm



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | TS35X15 ST KTB7650 VER | バージョン |
| 注文番号 | 8000073130 | レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 693 mm, スロットなし, スチール, ガル |
| GTIN (EAN) | 4064675340867 | パニ垂鉛メッキおよび不動態化 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | TS35X15 ST KTB7650 HOR-C | バージョン |
| 注文番号 | 8000073129 | レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 433 mm, スロットなし, スチール, ガル |
| GTIN (EAN) | 4064675340843 | パニ垂鉛メッキおよび不動態化 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | TS35X15 ST KTB7650 VER-C | バージョン |
| 注文番号 | 8000073131 | レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 693 mm, スロットなし, スチール, ガル |
| GTIN (EAN) | 4064675340874 | パニ垂鉛メッキおよび不動態化 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | TS35X15 ST KTB7650 HOR | バージョン |
| 注文番号 | 8000073128 | レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 433 mm, スロットなし, スチール, ガル |
| GTIN (EAN) | 4064675340836 | パニ垂鉛メッキおよび不動態化 |
| 数量 | 20 Stück | |

ステンレス鋼 1.4404 (316L)



統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

雨よけカバー

雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、雨よけカバーを使用すると、エンクロージャー保護の理想的な保護等級を追加できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KTB RNHD 765020 S4E R | バージョン |
| 注文番号 | 1314300000 | Klippon TB (Terminal Box), レインフード, 高さ: 55.9 mm, 幅: 513 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118117257 | 深さ: 211.2 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 電解研 |
| 数量 | 1 Stück | 磨仕上, 銀色 |

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット – SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット – TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | TPSD FIXING SET KTB | バージョン |
| 注文番号 | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), タイププレート固定セット, 材質: ステンレ |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | ススチール、防錆性、未処理、銀色 |
| 数量 | 20 Stück | |
| 種別 | FKSC M6X8 D9/SW3 | バージョン |
| 注文番号 | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 材質: スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| 数量 | 50 Stück | |
| 種別 | SD FIXING SET | バージョン |
| 注文番号 | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), 識別板固定セット, 高さ: 12 mm, 幅: 12 |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | mm, 深さ: 16.4 mm, 材質: ステンレススチール、防錆性、未処理、銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | GFSC M5X10 TX20 SET | バージョン |
| 注文番号 | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 材質: スチール、亜鉛メッキ、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | |
| 数量 | 1 Stück | |

接地用スタッド付きグラウンドプレート



統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KTB GP 765020 AB S4 PE | バージョン |
| 注文番号 | 2024100000 | Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 498 mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 上部, 下部, 材質: ステンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4050118404531 | |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | KTB GP 765020 CD S4 PE | バージョン |
| 注文番号 | 2024140000 | Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 341 mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 左, 右, 材質: ステンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4050118404036 | |
| 数量 | 1 Stück | |

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレス鋼製グラウンドプレート - 6 mm



統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KTB GP 765020 AB S4 6MM | バージョン |
| 注文番号 | 1256680000 | Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 498 |
| GTIN (EAN) | 4050118094008 | mm, 幅: 167 mm, 深さ: 6 mm, グラウンドプレート: 上部, 下部, 材質: ス |
| 数量 | 1 Stück | テンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色 |
| 種別 | KTB GP 765020 CD S4 6MM | バージョン |
| 注文番号 | 1256690000 | Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 341 |
| GTIN (EAN) | 4050118094015 | mm, 幅: 167 mm, 深さ: 6 mm, グラウンドプレート: 左, 右, 材質: ステン |
| 数量 | 1 Stück | レススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色 |

ステンレス鋼 1.4301



統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

雨よけカバー

雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、雨よけカバーを使用すると、エンクロージャー保護の理想的な保護等級を追加できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KTB RNHD 765020 R | バージョン |
| 注文番号 | 1281540000 | Klippon TB (Terminal Box), レインフード, 高さ: 55.9 mm, 幅: 513 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118072181 | 深さ: 211.2 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301, 鏡面研磨, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接地ピン

**統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性**

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、個別アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

設置ボルト

接地ボルトは、真鍮とステンレススチールのふたつのバージョンで完全なコンポーネントとして交換可能です。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PEBZ M10 KTB BR SET | バージョン |
| 注文番号 | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | 深さ: 48.7 mm, 材質: 真鍮, 未処理, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | PEBZ M10 KTB S4 SET | バージョン |
| 注文番号 | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | 深さ: 48.7 mm, 材質: ステンレススチール 1.4404, 未処理, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |

762 x 508mm

**統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性**

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

取り付けプレート

DIN 取り付けレールまたはコンポーネント取り付けプレートに、直接縦方向および横方向に取り付ける、あるいは孔のパターン有無にかかわらず取り付けられるプレートです。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KTB MOPL 7650 S2N | バージョン |
| 注文番号 | 1193900000 | Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, 高さ: 707 mm, 幅: 447 |
| GTIN (EAN) | 4050118028515 | mm, 深さ: 12 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, |
| 数量 | 1 Stück | 銀色 |
| 種別 | KTB MOPL 7650 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 1194030000 | Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, 高さ: 707 mm, 幅: 447 |
| GTIN (EAN) | 4050118028621 | mm, 深さ: 12 mm, 材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |
| 種別 | KTB MOPL 7650 S2N H | バージョン |
| 注文番号 | 1257750000 | Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: |
| GTIN (EAN) | 4050118049299 | 707 mm, 幅: 447 mm, 深さ: 12 mm, 材質: ステンレススチール |
| 数量 | 1 Stück | 1.4301 (304), 未処理, 銀色 |
| 種別 | KTB MOPL 7650 MSZN H | バージョン |
| 注文番号 | 2022680000 | Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 707 |
| GTIN (EAN) | 4050118403893 | mm, 幅: 447 mm, 深さ: 12 mm, 材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色 |
| 数量 | 1 Stück | |

作成日 2024/09/04 1:27:21 CEST

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接地用スタッドなしグラウンドプレート



統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KTB GP 765020 AB S4 | バージョン |
| 注文番号 | 1281250000 | Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 498 |
| GTIN (EAN) | 4050118071924 | mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 上部, 下部, 材質: ス |
| 数量 | 1 Stück | テンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色 |
| 種別 | KTB GP 765020 CD S4 | バージョン |
| 注文番号 | 1281260000 | Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 341 |
| GTIN (EAN) | 4050118071566 | mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 左, 右, 材質: ステン |
| 数量 | 1 Stück | レススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色 |

タイプラベルホルダー



統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

銘板ホルダー

必要に応じて目立つ表示や追加の銘板に対応する形状のラベルホルダーが用意されています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | バージョン |
| 注文番号 | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高さ: |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | 50 mm, 幅: 171, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301, |
| 数量 | 1 Stück | 鏡面研磨, 銀色 |
| 種別 | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | バージョン |
| 注文番号 | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高 |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | さ: 25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 材質: ステンレススチール |
| 数量 | 1 Stück | 1.4301, 鏡面研磨, 銀色 |
| 種別 | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | バージョン |
| 注文番号 | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高さ: |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | 70 mm, 幅: 70 mm, 深さ: 20 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301, |
| 数量 | 1 Stück | 鏡面研磨, 銀色 |

KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

静電気防止用ストラップ

新しいKlippon® TB エンクロージャーモデルシリーズには、完全構造設計のシステムアクセサリが搭載され、各アプリケーションの特定要件に対応してエンクロージャーを簡単に適合できます。次のオプションを使用できます：

- クロージャー要素
- ドキュメントホルダー
- 接地スタッド
- グランドプレート
- 取り付け備品
- 取り付けプレート
- レインフード
- スペーサー
- 端子レール
- タイブラベルホルダー

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PECD WIRE 6/200/D6 SET | バージョン |
| 注文番号 | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), 静電気防止用ストラップ, ねじ込み式, 材質: |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | スチール, 緑/黄色 |
| 数量 | 1 Stück | |