

## PAC-UNIV-D15M-D15M-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

## 一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 8.7 ± 1 mm
注文番号	<a href="#">1349780025</a>
種別	PAC-UNIV-D15M-D15M-2M5
GTIN (EAN)	4099986579934
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:52:33 CET

## PAC-UNIV-D15M-D15M-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	388 g
------	-------

## 温度

保管温度	-10...60 °C	動作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 一般データ

インターフェースコネクタ	SUB-D MALE 15P	ケーブル	ケーブルLiYCY
ケーブル長	2.5 m	コネクタ PLC 側	SUB-D MALE 15P
外径	8.7 ± 1 mm	導体断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
最適	アナログ信号	材質	PVC
極数、最小	15 極		

## 電気データ

バス当たりの許容電流強度、最大	1 A	動作電圧	≤60 V ≤ 25 V AC
合計電流、最大	3 A	定格電圧	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
容量配線 / シールド	300 pF/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	80 m/m		

## 分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--