

IE-C6FP8LY0040M40M40-Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

組立済 IE ケーブル、パッチケーブル Cabinet Line、Cat.
6、LSZH、黄色

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 注文番号 | 1251580040 |
| 種別 | IE-C6FP8LY0040M40M40-Y |
| GTIN (EAN) | 4064675582915 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/10/08 4:56:06 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-C6FP8LY0040M40M40-Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|-------------|
| 長さ | 4 m | 長さ (インチ) | 157.48 inch |
| 正味重量 | 154 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 取り付け温度 | 0 °C...50 °C |
|--------|--------------|

一般基準

| | | | |
|---------------------|---|--------|----------------|
| アプリケーション固有の通信ケーブル設備 | ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801:2002, EN50173-1:2007 | コネクタ規格 | IEC 60603-7-51 |
| 証明書番号 (cULus) | E316369 | | |

標準

| | |
|--------|----------------|
| コネクタ規格 | IEC 60603-7-51 |
|--------|----------------|

電気プロパティ

| | | | |
|------------|-----|------------|-----------------|
| 50 °Cの通電容量 | 1 A | PoE / PoE+ | IEEE 802.3atに適合 |
|------------|-----|------------|-----------------|

ケーブルの機械的特性と材料特性

| | | | |
|---------------|---------------------------|--|----|
| ハロゲン | 延焼耐性 | IEC 60332-2-2に準拠, in accordance with IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1) | |
| | ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠 | | |
| 最小曲げ半径 (1回のみ) | 4 x ケーブル直径 | 色 | 黄色 |

ケーブルの電気プロパティ

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
| 1 kHzでの容量 | 46 nF/km | 10 MHz での結合抵抗/m | 5 mΩ |
| EN 50174-2 準拠絶縁クラス | | カテゴリ | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| | d | | |
| テスト電圧: 電線 - 電線 - シールド | 2秒間に2.5 kV/DC | 動作電圧 | 50 V DC |
| 動作電圧 (UL定格) | 30 V AC / 42.4 V DC | 抵抗差 | 5 % |
| 最大 1000 MHz のカップリング緩衝 | 80 dB | 特性インピーダンス | 100 ± 15 Ω @ 1-100 MHz |
| 転送速度 | 10 Gbit/s | 遅延時間差 | 2.5 ns/100m |

ケーブル構造

| | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------------|
| シースカラー | 黄色 | シース直径、最大 | 5.9 mm |
| シース直径、最小 | 5.5 mm | シース素材 | LSZH |
| シールド | S/FTP | シールド編組の重重複 | 60 % |
| 全体シールド仕様 | 銅線編組由来のシールド編み | 撚線 | 7 |
| 断面積 | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0.1 mm ² | 絶縁 | PE |
| 絶縁断面 | 1.04 mm | 色シーケンスまたは電線 - 電線ペア | 白 - 青、白 - オレンジ、白 - 緑、白 - 茶 |
| 配線数 | 8 | 電線コアの調整 | ツイストペア |
| 電線対シールド | アルミ箔 | | |

作成日 2024/10/08 4:56:06 CEST

IE-C6FP8LY0040M40M40-Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ

| | | | |
|------|---|------|--|
| プラグ右 | RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded | 左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
|------|---|------|--|

プラグ、右

| | |
|------|---|
| プラグ右 | RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
|------|---|

プラグ、左

| | |
|------|--|
| 左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
|------|--|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 | | |

承認

認可



| | |
|-----------------------|-----------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cULus) | E316369 |

ダウンロード

| | |
|--------|---|
| 製品変更通知 | Technische Änderung zu der Cabinet Line (RJ45 CAT.6A Patchkabel LSZH) Technical change to RJ45 CabinetLine (RJ45 CAT.6A Patchcable LSZH) |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

IE-C6FP8LY0040M40M40-Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線

| | | | | |
|------|---|----------------|---|------|
| RJ45 | 1 | white (orange) | 1 | RJ45 |
| | 2 | orange | 2 | |
| | 3 | white (green) | 3 | |
| | 4 | blue | 4 | |
| | 5 | white (blue) | 5 | |
| | 6 | green | 6 | |
| | 7 | white (brown) | 7 | |
| | 8 | brown | 8 | |

IE-C6FP8LY0040M40M40-Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | TM-I 18 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1718431044 | TM-I, マーカーの挿入, 18 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| 数量 | 320 Stück | |

IE-C6FP8LY0040M40M40-Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | TM-I 12 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1718411044 | TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| 数量 | 320 Stück | |