

## PAC-S400-HE10-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LiYY または LiYYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 0.25 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">1365750015</a>
種別	PAC-S400-HE10-V0-1M5
GTIN (EAN)	4032248147663
数量	1 Stück

作成日 2024/09/04 3:49:42 CEST

## PAC-S400-HE10-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 478 g

## 温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

## 一般データ

インターフェースコネクタ	4xHE10 10P	ケーブル	ケーブルLiYY
ケーブル長		コネクタ PLC 側	SIEMENS S7400 6ES7492-1CL00-0AA0 48P
	1.5		
外径	7 ± 1 mm	導体断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
最適	デジタル信号	材質	PVC
極数、最小	10 極		

## 電気データ

バス当たりの許容電流強度、最大	1 A	合計電流、最大	3 A
定格電圧	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	容量配線 / シールド	300 pF/m
容量配線 / 配線	300 pF/m	抵抗	80 m/m
高電圧テスト	1 KV/1s		

## 分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)