

## SAIS-WDF-5-M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

## 一般注文データ

バージョン	壁貫通, 極数: 5, コーディング: A-coded, M12, 60 V
注文番号	<a href="#">1383030000</a>
種別	SAIS-WDF-5-M20
GTIN (EAN)	4050118185089
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:49:34 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SAIS-WDF-5-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 28 g

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	M 20	コーディング	A-coded
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
プラグイン回数	≥ 100	保護度合い	IP67
定格電圧	60 V	定格電流	接点1-4 8A、接点5 2A, 2 A (8 極)
導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
接点材質	CuZn	接続方式	ねじ接続
接触表面	金メッキ	極数	5
汚染度	3	絶縁耐性	10 <sup>8</sup> Ω

## 一般的な技術仕様

ケーブルグランド	M 20	コーディング	A-coded
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛	ハウジングの温度範囲	-40 ~ +85 °C
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	プラグイン回数	≥ 100
保護度合い	IP67	定格電圧	60 V
接点材質	CuZn	接続スレッド	M12
接続方式	ねじ接続	接触表面	金メッキ
極数	5	汚染度	3
絶縁耐性	10 <sup>8</sup> Ω		

## 分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

作成日 2024/07/04 7:49:34 CEST

SAIS-WDF-5-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

極スキーム

