

## RSM-16DI 24VDC Z

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



光電子工学モジュール付属のデジタル入力インターフェースまたは PLC とフィールド間の電気信号送信用のリレー絶縁。

- 差し込み式リレーによる電氣的絶縁。
- 内蔵型 LED ステータス表示。

## 一般注文データ

バージョン	インターフェース, RSM, Optos, LED
注文番号	<a href="#">1312010000</a>
種別	RSM-16DI 24VDC Z
GTIN (EAN)	4050118114454
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:32:43 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## RSM-16DI 24VDC Z

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	72 mm	奥行き (インチ)	2.835 inch
高さ	109 mm	高さ (インチ)	4.291 inch
幅	124 mm	幅 (インチ)	4.882 inch
正味重量	343.24 g		

## 温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 一般データ

リレーごとの LED ステータス表示	緑色	供給電圧の LED ステータス	黄色
電源ヒューズ	2 A		

## 接続データ

制御側の接続	IEC60603-13/DIN41651 準拠のプラグインコネクタ	極数 (コントロール側)	20 極プラグ
配線システム	1線式の		

## 評価データ

機械的耐用期間	5 x 10 <sup>6</sup> 開閉サイクル
---------	----------------------------

## 定格データの出力

リレー種別	RSS	接点材質	AgNi ゴールドフラッシュ
定格電圧	24 V DC ± 10%	最大直流連続電流	0.1 A
最小接点電圧	1 V	最小接点電流	1 mA

## 規制データの入力

入力電圧	24 V DC ± 10%	入力電流	13mA
------	---------------	------	------

## 絶縁協調 (EN50178)

定格入力絶縁電圧	≤ 50 V DC	定格出力絶縁電圧	≤ 50 V DC
過電圧カテゴリ入力 / 出力	III	過電圧カテゴリ入出力	III
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50μs)	1.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV	クリアランス入出力	≥ 6 mm

## 接続フィールド

クランプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>
接続方式	耐張クランプ接続		

## 供給接続

接続方式	耐張クランプ接続	クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>		

作成日 2024/10/02 7:32:43 CEST

## RSM-16DI 24VDC Z

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52
ECLASS 14.0	27-14-11-52		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl

## 承認

認可



ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## RSM-16DI 24VDC Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

