

PAC-UNIV-HE16-HE16-8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC
注文番号	1349650080
種別	PAC-UNIV-HE16-HE16-8M
GTIN (EAN)	4032248196241
数量	1 Stück

作成日 2024/07/29 13:13:27 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PAC-UNIV-HE16-HE16-8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 566.4 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

一般データ

インターフェースコネクタ	HE10 16P	ケーブル	ケーブルLiYY
ケーブル長	8	コネクタ PLC 側	HE10 16P
外径	8 ± 1 mm	導体断面積	0.14 mm ²
最適	デジタル信号	材質	PVC
極数、最小	16 極		

電気データ

バス当たりの許容電流強度、最大	1 A	動作電圧	≤60 V ≤ 25 V AC
合計電流、最大	3 A	定格電圧	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
容量配線 / シールド	300 pF/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	150m/m		

分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--