

## IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

## アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

## 一般注文データ

バージョン	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , SMAオス型, 長さ: 4 m
注文番号	<a href="#">1491190000</a>
種別	IE-CC-NM-SMAM-4M
GTIN (EAN)	4050118300734
数量	1 Stück

## IE-CC-NM-SMAM-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	4 m	長さ (インチ)	157.48 inch
正味重量	186 g		

## 温度

保管温度	-70 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85
------	----------------	------	-------------

## ケーブルの機械的特性と材料特性

シース直径	4.95 mm	シース素材	ポリエチレン
最小曲げ半径、繰返し	50,8 mm	最小曲げ半径 (1回のみ)	12,7 mm
紫外線耐性	はい		

## ケーブルの電気プロパティ

2000 MHz での緩衝特性インピーダンス	約0.5 dB/m 50 Ω	800 MHz での緩衝	約0.31dB/m
------------------------	-------------------	--------------	-----------

## 技術データ

接続方式	接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , SMAオス型
------	------------------------------------

## 環境条件

保管温度、最大	85 °C	保管温度、最小	-70 °C
動作温度、最大	85	動作温度、最小	-40 °C

## 分類

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10
ECLASS 12.0	27-06-03-10	ECLASS 13.0	27-06-03-10
ECLASS 14.0	27-06-03-10		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/10/02 7:13:25 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**IE-CC-NM-SMAM-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

製品イメージ



Connection 1: SMA male

製品イメージ



Connection 2: N-type male