

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラー接続モジュールは、壊れた設置ケーブルを修理したり、狭い場所でケーブルのゆとりなしで延長したりする場合に便利です。

一般注文データ

バージョン	接続モジュール, IDC, クラスF _A (ISO/IEC11801 2011) Cat.と使用7 _A ケーブル, IP67
注文番号	1499940000
種別	IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)	4050118308297
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 5:58:16 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	16.8 mm	幅 (インチ)	0.661 inch
長さ	64 mm	長さ (インチ)	2.52 inch
正味重量	41 g		

温度

動作温度 -40 °C...85 °C

一般情報

接続 1	IDC	接続 2	IDC
項目説明	接続モジュール	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
絶縁物断面、最大		カテゴリ	クラスF _A (ISO/IEC11801 2011) Cat.と使用7 _A ケーブル
	1.6 mm		
接続直径、固定式	0.4...0.64 mm	配線接続断面、固定式、最小	0.4 mm
導体接続、直径、固定式、最大	0.64 mm	導体接続断面、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22
導体断面、固定式、最小、(AWG)	AWG 24	接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22	導体断面、固定式、最大、(AWG)	AWG 22
導体接続直径、細線仕様、最小	0.48 mm	導体接続直径、細線仕様、最大	0.76 mm
導体断面、細径撚線、最小、(AWG)	AWG 26	導体断面、細径撚線、最大、(AWG)	AWG 22
シース直径、最小	5 mm	シース直径、最大	9.7 mm
接点ホルダーの材質	PA	シールド	360° all-round enclosure
保護度合い	IP67		

電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合, IEEE 802.3atに適合	定格電圧	63 V
絶縁耐性	100 M		

分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 5:58:16 CEST

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CC-8W-FA-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

