

## PAC-S300-4X10-V1-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と タームシリーズリモジュール間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> の多極 LiYY ケーブル。
- 10 極フラットケーブルコネクタ。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、形状機能が確保されます。

## 一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 5.4 ± 1 mm
注文番号	<a href="#">1512650050</a>
種別	PAC-S300-4X10-V1-5M
GTIN (EAN)	4099986592438
数量	1 Stück

## PAC-S300-4X10-V1-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	832 g
------	-------

## 温度

保管温度	-10...60 °C	動作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 一般データ

インターフェースコネクタ	4xHE10 10P	ケーブル	ケーブルLiYY
ケーブル長	5 m	コネクタ PLC 側	FUJITSU FCN363J040 40P
外径	5.4 ± 1 mm	導体断面積	0.14 mm <sup>2</sup>
最適	デジタル信号	材質	PVC
極数、最小	10 極		

## 電気データ

パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	合計電流、最大	3 A
定格電圧	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	容量配線 / 配線	300 pF/m
抵抗	150m/m	高電圧テスト	1 KV/1s

## 分類

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20
ECLASS 14.0	27-24-22-20		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--