

## HDC 04A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口<br>サイズ: PG 11 |
| 注文番号       | <a href="#">1652500000</a>  |
| 種別         | HDC 04A KOLU 1PG11G   |
| GTIN (EAN) | 4008190402570   |
| 数量         | 1 Stück   |

## HDC 04A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |       |           |            |
|------|-------|-----------|------------|
| 深さ   | 27 mm | 奥行き (インチ) | 1.063 inch |
| 高さ   | 78 mm | 高さ (インチ)  | 3.071 inch |
| 幅    | 37 mm | 幅 (インチ)   | 1.457 inch |
| 正味重量 | 41 g  |           |            |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## バージョン

|              |             |              |               |
|--------------|-------------|--------------|---------------|
| BG           | 1           | Moduplug®に最適 | いいえ           |
| クランプのバージョン   | サイドロッククランプ  | ケーブル取り入れ口サイズ | PG 11         |
| ケーブル導入口      | スレッド付き      | サイズ          | 1             |
| ハウジング設計      | カップリングハウジング | ロックシステム設計    | 下側のサイドロッククランプ |
| 上部 / 底部 / 蓋  | 下部          | 上部ケーブル取り入れ口数 | 1             |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0           | 内付スレッド       | PG 11         |
| 種別           | カップリング拡張パーツ | 締付けトルク       | 0.5 Nm        |
| 色 (RAL)      | RAL 7035    | 設計           | 標準            |

## 一般データ

|           |               |           |              |
|-----------|---------------|-----------|--------------|
| EMC ハウジング | いいえ           | ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム  |
| ロック素子の材質  | ステンレススチール、防錆性 | 保護度合い     | IP65 (電源接続時) |
| 締付けトルク    | 0.5 Nm        | 表面仕上      | 粉体塗装         |

## 寸法

|          |        |           |       |
|----------|--------|-----------|-------|
| ケーブル導入口  | スレッド付き | ハウジングBの高さ | 54 mm |
| ハウジングの全長 | 27 mm  | 幅ハウジングC   | 27 mm |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |             |             |

|      |            |
|------|------------|
| 物質   | アセトン       |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 掘削油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | ディーゼル      |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | エチルアルコール   |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | トランスミッション油 |

作成日 2024/09/04 4:46:37 CEST

**HDC 04A KOLU 1PG11G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

|      |        |
|------|--------|
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 作動油    |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 冷却剤    |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 汗      |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質   | 水      |
| 耐薬品性 | 耐性     |
| 物質   | 紫外線    |
| 耐薬品性 | 不安定    |
| 物質   | オゾン    |
| 耐薬品性 | 不安定    |

環境製品コンプライアンス

|                          |  |
|--------------------------|--|
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1   |
| SCIP                     | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a   |
| 耐薬品性                     | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6632dbd7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2564a6d9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3b93d3e8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b420e2e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5bde94f2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5b8cb33e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e253734 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45ad75a0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6afb10e3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@54505bc1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@39b5ae8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d352f4e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f7b4e03 |
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)  |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6bl  |

承認

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 認可                    |           |
| ROHS                  | 適合        |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus)         | E92202    |

## HDC 04A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

|              |  |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>   |
| エンジニアリングデータ  | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| 製品変更通知       | <a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a><br><a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a> |
| 技術文書         | <a href="#">1652500000_HDC_04A_KLU_1PG11G_STP_Blatt_1.pdf</a>  |
| カタログ         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| ブローチャー       | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>   |

## HDC 04A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 04A DODL 2BO           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1665740000</a> | HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準 |
| GTIN (EAN) | 4008190422769              |   |
| 数量         | 1 Stück                    |   |
| 種別         | HDC 04A DMDL 2BO           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1665750000</a> | HDCエンクロージャ, サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング下部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準 |
| GTIN (EAN) | 4008190422776              |   |
| 数量         | 1 Stück                    |   |