

## LM WO 36/93 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

A4 オフィスレーザープリンターに適した自己接着型ポリエステルラベル。

## 一般注文データ

バージョン	LaserMark, 導体およびケーブルマーカ―, 9.5 - 22.3 mm, 36 x 93 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">1695741687</a>
種別	LM WO 36/93 GE
GTIN (EAN)	4008190924737
数量	10 Stück

作成日 2024/07/29 13:38:17 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## LM WO 36/93 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	0.025 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	36 mm	高さ (インチ)	1.417 inch
幅	93 mm	幅 (インチ)	3.661 inch
正味重量	10.1 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
アークごとの数	15	
ハロゲン	いいえ	
バージョン	自己接着型	
パッケージ単位当たりマーカース数	150	
パッケージ単位当たりマーカース数	組み合わせごとのマーカース数	15
	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカース数	10
ラベリングフィールドのサイズ	36 x 25 mm	
動作温度範囲	-40...150 °C	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
印刷種別	ニュートラル	
幅	93 mm	
抵抗コード準拠の素材色	4	
接着剤	アクリル酸系	
材質	ポリエステルフィルム	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベル・シート = 15 導体およびケーブルマーカース	
色	黄色	

## 導体およびケーブルマーカース

テキストフィールドの幅	35.5 mm	テキストフィールドの高さ	25 mm
ハロゲン	いいえ	導体外径	9.5 - 22.3 mm
導体外径、最大	22.3 mm	導体外径、最小	9.5 mm
導体断面、最大	120 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	25 mm <sup>2</sup>
接続配線の断面	25 - 120 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/29 13:38:17 CEST

## LM WO 36/93 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

エンジニアリングデータ

[Zuken E3.S](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

**LM WO 36/93 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

