

CLI T 2-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI T スリーブは、二次元断面 75 mm² の導体およびケーブルのマーキング対応の高品質の透明スリーブです。CLI T スリーブは 4 種の長さで使えるので、長い文字列でのラベリングが可能です。透明スリーブは、差し込み板を外部の影響から最適に保護します。差し込み板として、MultiCard および MultiMark 品揃えの TM-I マーカーが適しています。

- スリーブごとの広幅の断面積範囲
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 導体接続前あるいは接続後に、TM-I タグをスリーブポケットに簡単に挿入
- 5 種の長さで利用可能
- P-Ink または STI ペンでのラベリングには不適合

一般注文データ

バージョン	CableLine, ソケット x 5 mm, PVC, 色: 透明, 導体外径: 4 - 10 mm
注文番号	1764240000
種別	CLI T 2-15
GTIN (EAN)	4032248053308
数量	100 Stück

CLI T 2-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	13 mm	奥行き (インチ)	0.512 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.591 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	0.51 g		

温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	はい
動作温度範囲	-30...80 °C	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	印刷種別	ニュートラル
幅	5 mm	推奨業種	輸送, 機械
材質	PVC	色	透明

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体外径	4 - 10 mm
導体外径、最大	10 mm	導体外径、最小	4 mm
導体断面、最大	35 mm ²	導体断面、最小	4 mm ²
接続配線の断面	4 - 35 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

製品変更通知	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
カタログ	Catalogues in PDF-format